




技术要求

- ★1、24pin排针固定座材质：PA9T+30%GF, 黑色，阻燃性能要求按照GB 8410-执行燃烧速率≤80mm/min;
- ☆2、气味性试验按照 Q / BYDQ -1901.404 -2018中4.5.1所示，其界定值为 ≤3.0 级;
- ☆3、挥发性有机物(VOC)依照《Q/BYDQ-A1901.771乘员舱内零部件挥发性有机物和醛酮类物质检测方法》执行;
- ☆4、禁限用物质需要满足《GB/T 30512-2014 汽车禁用物质要求》;
- 5、成形后制件应光整不得有扭曲现象;
- 6、外表光滑，且不得有划伤，刻痕等缺陷;
- 7、材料为A级PA9T+30%GF(详细要求见物性表)；
- 8、未标注尺寸参照数模;
- 9、与连接器等匹配良好;
- 10、未注尺寸公差按GB/T1804-m级执行。
- 11、前排细针、后排细针的材质为H65黄铜合金镀锡；拉拔力≥1.2kg；前排粗针、后排粗针的材质为H65黄铜合金镀锡，拉拔力≥2kg；
- 12、各类插针平面度达到±0.10mm

				OPERATION		SCALE		Fit		东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.			
				X X	±0.25	UNIT		MM					
				X XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	李官森2024. 07. 16	PART NO.	YX-411906014A-40T		
A0	2022. 10. 17	/	新版发行	X XXX	±0.10						SHEET		1/1
REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION	Angle	±3°	PROJ.		APPROVE		Customer No.			
				DIM	TOL								