





性能参数 Performance parameters	
频率范围 Frequency Range	2400-2500/5100-5800MHz
频带宽度 Band Width	100/700MHz
电压驻波比 Vswr	≤2.0
增益 Gain	2DBi
阻抗 Impedance	50 OHM
极化 Polarization	垂直 Vertical
辐射 Radiation	全向 OMNIDIRECTIONAL
最大功率 Max power	10 W
工作温度 Temperature	-35° -- +80°



备注:

- 1:图中所标注尺寸为IQC必测尺寸.
- 2:各零部件组装要牢固可靠.
- 3:成品信号参数要达到指定数值.
- 4:产品需定数按要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5:未经我司确认,材质及工艺要求等不能随意更改.

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

			代 码	料 号	
			品 名	2.4G+5.8G 大平头刀锋外壳折叠天线	
变 更 记 录			日 期	变更者	型 号
					ZKA1041714
图 法		比 例	纸 张	A4	绘 图
		单 位	版 本	A	审 核
		MM			ZHANG
					日 期
					2026.08.07
					确 认