




配全铜：螺母、花齿、弹垫



一. 适用技术标准：MIL-C-39012 IEC60169-15
二. 电气性能

频率范围 Frequency Range	0~6G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedance	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms (海平面)
工作温度 Temperature	-35° -- +80°



- 要求：
- 成品要100%的电测
 - 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
 - 导通测试耐压需要在500V以上，必须进行导通测试；
 - 连接器为黄铜，表面镀金1U”，需要能通过48H的盐雾测试；
 - 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求；

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

			代 码		料 号	
			品 名	SMA母头母针11.4牙防水转IPEX1 1.13黑色130mm转接线		
变 更 记 录			日 期	变更者	型 号	ZKA302417
图 法		比 例	纸 张	A4	绘 图	ZHANG
		单 位	版 本	A	审 核	
		MM			日 期	2026.08.11
					确 认	