


A
B
C
D
E
F
G
H



带防水圈3D

带防水圈示意图



- NOTES:
1. MECHANICAL: MATING FORCE: 5-20N .
UNMATING FORCE: 8-20N .
DURABILITY: 10000 CYCLES MIN.
 2. ELECTRICAL:
CURRENT: 3.0A MAX
VOLTAGE: 20V MAX
WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC
CONTACT RESISTANCE: 40 mΩ MAX INITIAL;
50 mΩ MAX AFTER 10000 CYCLES
 3. ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE RANGE -25° C ~ +85° C
4. Salt Spray: 24H

TABLE:

规格	
胶水	黑色
防水圈	硅胶 黑色
上盖	SUS 201
铁壳	SUS 201
主体	LCP 黑色 C7025

 深圳市韩下电子有限公司

品名规格	HX-TYPE-C 16P IPX6-B-L7.05				设计	黄彬
	产品料号				审核	张伟
	图纸类型	成品图	比例	1:1	核准	罗小春
	视角	版本	A/0	单位		

未注公差:
.000 ±0.10
.00 ±0.20
.0 ±0.30
角度 ±1°



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

TYPE-C

规格型号 Part No:

HX-TYPE-C 16P IPX6-B-L7.05

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	