



图面产品均符合ROHS标准



配：螺母、花齿、弹垫、红帽子



一. 适用技术标准: MIL-C-39012 IEC60169-15
二. 电气性能

频率范围 Frequency Range	0~6G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedance	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms (海平面)
工作温度 Temperature	-35° -- +80°

注：未注公差依照公差表



要求:

- 1) 成品要100%的电测
- 2) 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
- 3) 导通测试耐压需要在500V以上, 必须进行导通测试
- 4) 连接器为黄铜. 表面镀金, 需要通过48H的盐雾测试
- 5) 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x.	±0.30	变更记录	日期	变更者	编号	料号
	x.x	±0.20				品名	SMA母头母针11牙&IPEX1 1.13转接线
图法	x.xx	±0.10	比例	纸张	A4	型号	ZKA302664
	ANGULAR@ 5~					绘图	XU
			单位	MM	版本	A	审核
						日期	2026.08.11
						确认	