





一. 适用技术标准: MIL-C-39012 IEC60169-15
二. 电气性能

频率范围 Frequency Range	0~6G
阻抗 Impedance	50 OHM
电压驻波比 Vswr	≤1.5 MAX
导通阻抗 Conduction Impedance	0.5 OHM
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥5000MΩ
最大功率 Max power	10 W
工作电压 Operating Voltage	335V MAX(有效值)
机械耐久性 Mechanical Durability	500次
耐压 Withstand Voltage	1000Vrms (海平面)
工作温度 Temperature	-35° -- +80°



90±5MM

ø1.37灰色线

IPEX-1

- 要求:
- 成品要100%的电测
 - 产品零件不可有划伤、变形、油污等不良
 - 导通测试耐压需要在500V以上, 必须进行导通测试
 - 连接器为黄铜. 表面电镀, 需要通过48H的盐雾测试
 - 所有零件和材料均要符合欧盟RoHS环保要求;

ZKT 深圳市中科无线技术有限公司

公差	x. ±0.30	变更记录	日期	变更者	编号	料号
	x.x ±0.20				品名	SMA母头公针 11牙 转 IPEX1 RF1.37灰色连接线
图法	x.xx ±0.10	比例	纸张	A4	型号	ZKA303176
	ANGULAR @5~	单位	版本	A	绘图	ZHANG
		审核	日期	2026.08.05	确认	