







ROHS



PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBU1
A9	VBUS
A12	GND

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
B12	GND
B9	VBUS
B8	SBU2
B7	Dn2
B6	Dp2
B5	CC2
B4	VBUS
B1	GND



装吸取盖示意图

备注:

1. 材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子: 高导电C7025, T=0.15mm;

1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm;

1.4 中夹片: SUS301, T=0.15mm;

2. 主要特性:

2.1 额定电压: 20V

2.2 额定电流: 5A

2.3 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值)

50mΩ MAX (测试后)

2.4 绝缘阻抗: 100MΩ MIN

2.5 耐压测试: 100V AC R.M.S.

2.6 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)

整体拔出力: 5-20N 整体拔出力: 5-20N (耐久后)


2.7 耐久: 10000次

2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;

2.9 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;

3.0 盐雾测试: 48H MIN

3.1 工作温度: -30℃~+85℃




RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

COSTOMER DRAWING			 深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD			
DRAWING						
CHECK						
APPROVAL						
TOLERANCES ARE			TITLE		TYPE-C连接器16PIN-立贴H10.5	
30-150		±0.35		PART NO.	LAIL-TYPE-C-16PIN-05-LT	
10-30		±0.2				
5-10		±0.15				
0-5		±0.1				
ANGLE			DWG.NO.		Projection	
±3°						

ROHS

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE




包装示意图:



	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	600	6000

- 备注:
- 把上下载带送入载带机进行调整,然后将产品按照指定的方式摆入下载带中,开动卷带机进行卷装(每卷包600PCS).
 - 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料装入纸箱内;每箱装10盘
 - 纸箱用封箱带将其封好,胶带要求工字型,不可遮住标签;
 - 如果客户对包装标签另有要求,请按客户要求作业;有未满足之零数箱需用缓冲材料填充;
 - 上载带剥离力:0.2-1.2N.;

COSTOMER DRAWING		LAILIAN 深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD			
DRAWING					
CHECK					
APPROVAL					
TOLERANCES ARE		TITLE	TYPE-C连接器16PIN-立贴H10.5	REV.	A
30-150	±0.35	PART NO.	LAIL-TYPE-C-16PIN-05-LT	UNITS	mm
10-30	±0.2				
5-10	±0.15				
0-5	±0.1				
		DWG.NO.		Projection	



纸箱规格:
39X39X29.5CM