








ROHS



备注:

1. 材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G. F UL94V-0

1.2 端子: C2680;

1.3 外壳: SUS201;

1.4 中夹片: SUS301;

2. 主要特性:

2.1 额定电流: 3A/5A

2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值)

50mΩ MAX (测试后)

2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN

2.4 耐压测试: 100V AC R. M. S.

2.6 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)

整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)


2.7 耐久: 10000次

2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;

2.9 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;

3.0 盐雾测试: 24H MIN

3.1 工作温度: -30°C ~ +85°C




A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME


COSTOMER DRAWING		LAILIAN 深圳市莱联电子有限公司					
DRAWING		SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD					
CHECK							
APPROVAL							
TOLERANCES ARE		TITLE	TYPE-C连接器16PIN-卧贴L7.35	REV.	A		
30-150	±0.35	PART NO.	LAIL-TYPE-C-16PIN-08-WT	UNITS	mm		
10-30	±0.2						
5-10	±0.15						
0-5	±0.1						
ANGLE		DWG.NO.	Projection 				
±3°							

ROHS


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	DATE




包装示意图:



	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	1000	15000



将15盘产品放入纸箱内



备注

- 把上下载带送入载带机进行调整, 然后将产品按照指定的方式摆入下载带中, 开动卷带机进行卷装(每卷包1000PCS),
- 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料标签装入纸箱内; 每箱装15盘
- 纸箱用封箱带将其封好, 胶带要求工字型, 不可遮住标签;
- 如果客户对包装标签另有要求, 请按客户要求作业; 有未满之零数箱需用缓冲材料填充;
- 上载带剥离力0.2-1.2N.;

COSTOMER DRAWING		LAILIAN 深圳市莱联电子有限公司 SHENZHEN LAILIAN ELECTRONICS CO., LTD					
DRAWING							
CHECK							
APPROVAL							
TOLERANCES ARE		TITLE	TYPE-C连接器16PIN-卧贴L7.35	REV.	A		
30-150	±0.35	PART NO.	LAIL-TYPE-C-16PIN-08-WT	UNITS	mm		
10-30	±0.2						
5-10	±0.15						
0-5	±0.1						
ANGLE		DWG.NO.	Projection 				
±3°							