

型号：XMD

SMD3225 系列石英晶体谐振器

产品特点及应用

1. SMD 封装，超薄体积小；
2. 优良的宽温频率温度特性，高可靠性，抗振动能力强,低激励；


技术指标

项 目	技术指标
频率范围 (MHz)	7.9~125
常用频率 (MHz)	8, 11.0592, 12, 14.318, 20, 22.1184, 25, 27, 30, 40, 48, 52。
驱动功率 (μW)	10μW (典型值), 200μW (最大值)
振动模式	基频(Fund): 6~72MHz, 3 次泛音(3 rd): 60~125MHz
基准温度频率精度 (X10 ⁻⁶)	A1: ±10, A2: ±15, A3: ±20, A4: ±25, A5: ±30, A6: ±50
频率稳定性 (X10 ⁻⁶)	C1: ±10, C2: ±15, C3: ±20, C4: ±25, C5: ±30, C6: ±50, C7: ±75,
工作温度(°C)	A: -55~125°C, B: -55~105°C, C: -20~70°C, D: -55~85°C, E: -40~85°C, H: -40~125°C
可工作温度(°C)	-55~125
负载电容 (pF)	6 ~ ∞
静态电容 (pF)	3 pF Max
等效电阻 (Ω)	见等效电阻表
绝缘阻抗 (MΩ)	500MΩ (最小) (DC 100V)
老化率	±3 X 10 ⁻⁶
产品尺寸 (mm)	3.3 X 2.6 X 0.75 (最大)
封装方式	陶瓷封装，平行封焊

频率稳定性 VS 工作温度

工作温度(°C)	频率稳定性(X10 ⁻⁶)						
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	±10	±15	±20	±25	±30	±50	±75
C: -20~70	√	√	√	√	√	√	√
E: -40~85	X	△	√	√	√	√	√
D: -55~85	X	X	X	△	√	√	√
B: -55~105	X	X	X	X	△	√	√
H: -40~125	X	X	X	X	X	△	√
A: -55~125	X	X	X	X	X	△	√

注: √: 满足, △: 有条件满足, X: 不满足。



质量等级


企 标 T: 工业级, A: 车规级

技术标准

总规范 GJB 2138A-2015

详细规范 Q/JB 037-2023

产品外形尺寸图(mm)和脚位功能



脚 位	功 能
1#, 3#	输入/输出
2#, 4#	地

等效电阻

标准频率 (MHz)	模式	电阻(Ω)
7.9MHz<F0≤10MHz	基频	≤200
10MHz<F0≤12MHz	基频	≤80
12MHz<F0<30MHz	基频	≤50
30MHz≤F0<75MHz	基频	≤30
60MHz≤F0<100MHz	3 泛音	≤90
100MHz≤F0≤125MHz	3 泛音	≤70

焊盘布局图

