

CONNECTORS

Operation: DIP/卧插式带导圈结构&3.5 四段式耳机插座

RoHS Compliant

ITEM NO.:PJ-342P

(L14.0×W6.3×H5.0mm 3.5-PHONE-JACK)



Technical parameter

板上插装 DIP

側向導入 LATERAL



精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE


適合環保 RoHS

PROJECT	LEVEL	A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	0.25A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	30mΩ max.	50mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD: 100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
	There No Load	6,000 Cycles	5,000 Cycles
Durable Performance	Rated Load	5,000 Cycles	4,000 Cycles
	Storage temp.	-25℃~+75℃(Operating Temp:)	

Unit:mm



Operating Force	Inward	5.0~12.0N. (1N.=100gram-force)	Solder-ability (Max.)	
	Exiting	5.0~12.0N. (1N.=100gram-force)	IR Reflow:255℃,5sec.	Manual:350℃,3sec.




DECIMALS		ANGLES	
.X	:±0.25	X.°	:±1.5°
.XX	:±0.15	X.X°	:±1.0°
.XXX	:±0.10	.XXX°	:±0.5°

Pin Definition



Material declaration

No.	NAME	Type	Description
①	基座	1	PA9T (Black)耐热塑胶
②	接觸端子#1	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷銅[銀基]
③	接觸端子#2	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷銅[銀基]
④	接觸端子#3	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷銅[銀基]
⑤	接觸端子#4	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷銅[銀基]
⑥	接觸端子#5	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷銅[銀基]
⑦	接觸端子#6	1	C5191R-H (t=0.20mm)磷銅[銀基]



(ø3.50mm 4 POLE PLUG DETAIL DRAWING)

本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託
回收商予以回收再生處理。

- Products do not belong to

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權；The company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載；Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸，或放置於含有以上氣體環境中，並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生；運輸過程中不能有碰撞或者擠壓，須保證溫度與濕度適中[常溫 25℃，濕度在 50℃ 以內]，不可導致材料變形或氧化。