


名称	规格	料号
电极弹针	PG3.5-7.8-1.8-W2.1-2.0-2.1	HJ-P6078



顶针技术要求:

1. 材料:

针管: 黄铜 C3604

针头: 黄铜 C3604

弹簧: 不锈钢#304

2. 电镀:

针管: 镀镍80-100U"后镀金3U"

针头: 镀镍80-100U"后镀金3U"

3. 电气特性:

电压&电流: 直流电5伏: 3安最大, 温度范围-40~85度

接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧静态

4. 机械特性:

弹力: 在正常工作高度的弹力 $80g \pm 20\%$

寿命: 10000次最少

Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd.

东莞市皇捷通讯科技有限公司

	第三角法	品 名		日 期	2022/9/28
未注公差参见标准		0.02	规 格		设 计
0 = ± 0.1		$\phi 0.03$	材 质		审 核
0.0 = ± 0.05		0.02	客户料号		确 认
0.00 = ± 0.03		0.04	表面处理		单 位
0.000 = -		0.02	图 号		mm
请勿实测图纸			图 号		比 例
				1:1	版 本
					REV:00