






ABIDE BY ROHS




P.C.B LAYOUT TOP VIEW



技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2~20P
适用线规 Wire range :
AGW 30#~24#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.8~1.6 mm
额定电流 Current rating :
2.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass

HY贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)	HY贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
HY2.0WT-11A	20.0mm	25.90mm	22.80mm	HY2.0WT-12A	22.0mm	27.90mm	24.80mm
HY2.0WT-2A	2.0mm	7.90mm	4.80mm	HY2.0WT-13A	24.0mm	29.90mm	26.80mm
HY2.0WT-3A	4.0mm	9.90mm	6.80mm	HY2.0WT-14A	26.0mm	31.90mm	28.80mm
HY2.0WT-4A	6.0mm	11.90mm	8.80mm	HY2.0WT-15A	28.0mm	33.90mm	30.80mm
HY2.0WT-5A	8.0mm	13.90mm	10.80mm	HY2.0WT-16A	30.0mm	35.90mm	32.80mm
HY2.0WT-6A	10.0mm	15.90mm	12.80mm	HY2.0WT-17A	32.0mm	37.90mm	34.80mm
HY2.0WT-7A	12.0mm	17.90mm	14.80mm	HY2.0WT-18A	34.0mm	39.90mm	36.80mm
HY2.0WT-8A	14.0mm	19.90mm	16.80mm	HY2.0WT-19A	36.0mm	41.90mm	38.80mm
HY2.0WT-9A	16.0mm	21.90mm	18.80mm	HY2.0WT-20A	38.0mm	43.90mm	40.80mm
HY2.0WT-10A	18.0mm	23.90mm	20.80mm				

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15			
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2		产品名称 TITLE	WAFER针座
		>10~30: ±0.25			
审核 CHECKED		>30: ±0.3		产品型号 MODEL	HY2.0贴片-NA
		图号 DRAWING NO	_____		
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ESWF-20HYX-W-XX-A-A
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ	 比例 SCALE : 页码 SHEET 1 OF 1

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
				DESCRIPTION.			