






主要技术规格:

- 1. 额定值: 50mA DC12V
- 2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
- 3. 操作力: $250\pm 40gf$
- 4. 行程: $0.25\pm 0.1mm$
- 5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 7. 寿命: 100,000 Cycles



PCB. 焊接图



电路图

H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
....	
....	
17.0	18.0
19.0	20.0
21.0	22.0

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银							第一视角			名称: 轻触开关	
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)							一般公差			型号: TAT-66XX-TG	
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签名	日期	比例		角度		东莞市高钺达电子科技有限公司	
2	盖板	冷轧钢	1	/	设计		LJ	2016.05.10	单位	mm	>0.5~2	±0.10			
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	审核		LJ	2016.05.10	重量		>2~5	±0.25			
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准		ZAJ	2016.05.12			>5~10	±0.30			
					批 准						角度	±0.5°			