








ABIDE BY ROHS

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
4~20P
适用线规 Wire range :
AGW 28#~22#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
1.6 mm
额定电流 Current rating :
3.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass





P.C.B LAYOUT TOP VIEW

XH2.5LT	A	B	C	D	E	XH2.5LT	A	B	C	D	E
XH2.5LT-3A	5.00	10.00	8.60	11.90	12.50	XH2.5LT-12A	27.50	32.50	31.10	34.40	35.00
XH2.5LT-4A	7.50	12.50	11.10	14.40	15.00	XH2.5LT-13A	30.00	35.00	33.60	36.90	37.50
XH2.5LT-5A	10.00	15.00	13.60	16.90	17.50	XH2.5LT-14A	32.50	37.50	36.10	39.40	40.00
XH2.5LT-6A	12.50	17.50	16.10	19.40	20.00	XH2.5LT-15A	35.00	40.00	38.60	41.90	42.50
XH2.5LT-7A	15.00	20.00	18.60	21.90	22.50	XH2.5LT-16A	37.50	42.50	41.10	44.40	45.00
XH2.5LT-8A	17.50	22.50	21.10	24.40	25.00	XH2.5LT-17A	40.00	45.00	43.60	46.90	47.50
XH2.5LT-9A	20.00	25.00	23.60	26.90	27.50	XH2.5LT-18A	42.50	47.50	46.10	49.40	50.00
XH2.5LT-10A	22.50	27.50	26.10	29.40	30.00	XH2.5LT-19A	45.00	50.00	48.60	51.90	52.50
XH2.5LT-11A	25.00	30.00	28.60	31.90	32.50	XH2.5LT-20A	47.50	52.50	51.10	54.40	55.00





单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15	产品名称 TITLE			
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2				
审核 CHECKED		>10~30: ±0.25				
图号 DRAWING NO		>30: ±0.3	产品型号 MODEL	XH2.5立贴-NA		
校准化 STANDARD		重量 WT.	产品编码 PART NO	ESWF-25HXH-L-XX-A-A		
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION	视角 PROJ	比例 SCALE	页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	A	REV	DATE.	NEW	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	---	-----	-------	-----	--------------	---------	--------	--------

ABIDE BY ROHS




P.C.B LAYOUT TOP VIEW



技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2P
适用线规 Wire range :
AGW 28#~22#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
1.6 mm
额定电流 Current rating :
3.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.					
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15 >3~10: ±0.2							
设计 DESIGN		>10~30: ±0.25 >30: ±0.3		产品名称 TITLE	WAFER针座				
审核 CHECKED		图号 DRAWING NO	————					产品型号 MODEL	XH2.5立贴-2A
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ESWF-25XHX-L-2X-A-A				
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ					比例 SCALE