

技术参数:
Technical parameters:

2~20P

AGW 32#~28#

-25°C ~ +85°C

0.6~1.2 mm

1. 0A


125V DC/AC

 $\leq 20\text{m } \Omega$ $\geq 100\text{M}\Omega$

500V AC/minute

固定片：黄铜brass

接触脚：黄铜brass



					MX1.25 立贴	A	B	C	D
MX1.25 立贴	A	B	C	D	MX1.25LT-11A	12.50	15.55	18.25	14.30
MX1.25LT-2A	1.25	4.30	7.00	3.05	MX1.25LT-12A	13.75	16.80	19.50	15.55
MX1.25LT-3A	2.50	5.55	8.25	4.30	MX1.25LT-13A	15.00	18.05	20.75	16.80
MX1.25LT-4A	3.75	6.80	9.50	5.55	MX1.25LT-14A	16.25	19.30	22.00	18.05
MX1.25LT-5A	5.00	8.05	10.75	6.80	MX1.25LT-15A	17.50	20.55	23.25	19.30
MX1.25LT-6A	6.25	9.30	12.00	8.05	MX1.25LT-16A	18.75	21.80	24.50	20.55
MX1.25LT-7A	7.50	10.55	13.25	9.30	MX1.25LT-17A	20.00	23.05	25.75	21.80
MX1.25LT-8A	8.75	11.80	14.50	10.55	MX1.25LT-18A	21.25	24.30	27.00	23.05
MX1.25LT-9A	10.00	13.05	15.75	11.80	MX1.25LT-19A	22.50	25.55	28.25	24.30
MX1.25LT-10A	11.25	14.30	17.00	13.05	MX1.25LT-20A	23.75	26.80	29.50	25.55

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.						
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15		产品名称 TITLE	WAFER针座					
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2								
		>10~30: ±0.25								
		>30: ±0.3		产品型号 MODEL	MX1.25立贴-NA					
审核 CHECKED		图号 DRAWING NO		产品编码 PART NO	ESWF-125MX-L-XX-A-A					
校准化 STANDARD		重量 WT.								
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1	

_____	A	_____	NEW	_____	_____	_____
ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.