


名称	规格	料号
V109弹针	PG2. 7-11. 3-1. 9-1. 6-K1. 6	P6335



顶针技术要求:

1. 材料:

针管: C3604

针头: C3604

弹簧: 不锈钢#304

2. 电镀:

针管: 镀镍50-100U"后镀金2U"

针头: 镀镍50-100U"后镀金2U"

3. 电气特性:

电压&电流: 直流电5伏: 5安最大, 温度范围-40~85度

接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧静态

4. 机械特性:

弹力: 在正常工作高度的弹力70g±15g

寿命: 10000次最少

Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd.

东莞市皇捷通讯科技有限公司

第三角法	品 名	日期	2025/6/5
未注公差参见标准	规 格	设计	Mr.jin
0 = ±0.1	材 质	审 核	
0.0 = ±0.05	客户料号	确 认	
0.00 = ±0.03	表面处理	单 位	mm
0.000 = -	图 号	比 例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸			