


ABIDE BY ROHS

技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
3~20P
适用线规 Wire range :
AGW 28#~22#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
1.6 mm
额定电流 Current rating :
3.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass




XHB2.5	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	XHB2.5	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm
XHB-3A	5.00	10.00	8.60	2.45	11.90	XHB-12A	27.50	32.50	31.10	24.95	34.40
XHB-4A	7.50	12.50	11.10	4.95	14.40	XHB-13A	30.00	35.00	33.60	27.45	36.90
XHB-5A	10.00	15.00	13.60	7.45	16.90	XHB-14A	32.50	37.50	36.10	29.95	39.40
XHB-6A	12.50	17.50	16.10	9.95	19.40	XHB-15A	35.00	40.00	38.60	32.45	41.90
XHB-7A	15.00	20.00	18.60	12.45	21.90	XHB-16A	37.50	42.50	41.10	34.95	44.40
XHB-8A	17.50	22.50	21.10	14.95	24.40	XHB-17A	40.00	45.00	43.60	37.45	46.90
XHB-9A	20.00	25.00	23.60	17.45	26.90	XHB-18A	42.50	47.50	46.10	39.95	49.40
XHB-10A	22.50	27.50	26.10	19.95	29.40	XHB-19A	45.00	50.00	48.60	42.45	51.90
XHB-11A	25.00	30.00	28.60	22.45	31.90	XHB-20A	47.50	52.50	51.10	44.95	54.40





单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.	
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15		
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2	产品名称 TITLE	
审核 CHECKED		>10~30: ±0.25	WAFER针座	
校准化 STANDARD		>30: ±0.3	产品型号 MODEL	XHB2.5立贴带扣-NA
批准 APPROVALS			产品编码 PART NO	ESWF-25XHB-L-XX-A-A
			视角 PROJ	
			比例 SCALE	:
			页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	A	DATE.	NEW	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
			DESCRIPTION.			

ABIDE BY ROHS



P.C.B LAYOUT TOP VIEW



技术参数:
Technical parameters:

线数 Poles :
2P
适用线规 Wire range :
AGW 28#~22#
温度范围 Temperature range :
-25℃~+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
1.6 mm
额定电流 Current rating :
3.0A
额定电压 Rated voltage :
250V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥1000MΩ
耐电压 Withstand voltage :
1000V AC/minute
接触点材质 Contact Material
固定片: 黄铜brass
Pin针: 黄铜brass

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE	ES 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.			
绘图 DRAWN		>0~3: ±0.15	产品名称 TITLE	WAFER针座		
设计 DESIGN		>3~10: ±0.2				
审核 CHECKED		>10~30: ±0.25				
图号 DRAWING NO		>30: ±0.3	产品型号 MODEL	XHB2.5立贴带扣-2A		
校准化 STANDARD		重量 WT.	产品编码 PART NO	ESWF-25XHB-L-2X-A-A		
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION	视角 PROJ	比例 SCALE	: 页码 SHEET	1 OF 1

ECN NO.	A	NEW	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	---	-----	--------------	---------	--------	--------