



Circuit Diagram

P.C.B layout



- NOTE:
- 1.Rating1:DC12V 3A
Rating2:48V DC/125V AC/250V AC 0.1A
 - 2.Operating froce: 160gf MAX
 - 3.Electric Life:100,000
 - 4.Mechanical Life:500,000
 - 5.Ingress protection:IP67

⑧	Handle	——	1	SUS	——	——
⑦	Shrapnel	——	1	Brass	Plating silver	——
⑥	Contact	——	1	Ag	——	——
⑤	Sealed Circle	——	1	Silicone Rubber	——	——
④	Terminal	——	3	Brass(0.50t)	Plating silver	——
③	Plunger	——	1	POM	Black	——
②	Case	——	1	PA	Black	——
①	Cover	——	1	PA	Black	——
ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
APPROVALS			DATE	 hro®		
DRAWN		LIUCAN	2023.1.5			
CHECKED				TITLE:	MICRO SWITCHS	
APPROVALS				PART NO.	K9-2811N-ORDD	
TOLERANCES ARE	30~以上	±0.30	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ: 
	10~30	±0.20				
	5~10	±0.15				
	~ 5	±0.10				
		±2°	DRAWING NO.	——	SHEET 1 OF 1	


	A		NEW			
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.

K9-281□选型表

K9-2811N-1SDA-1A




开关系列	名称
K9	防水微动开关

编码	线材长度L	编码	线材长度L
O	无线材省略	C	250mm
A	150mm	D	300mm
B	200mm	其它	...

编码	图示	产品规格
1		A型 14.7*5.4*6.8(柱型导芯)

流水号	电线规格	流水号	电线规格
0	无线材省略	5	0.14mm2*6C
1	UL1007 22AWG美标	6	UL1007 24AWG美标
2	AVSS0.3日标	7	特氟龙24AWG
3	AVSS0.5日标	8	VW-1 1015 20AWG
4	UL1007 20AWG美标	9	UL2468 24AWG VW-1 80℃

编码	额定负载
1	3A 12V DC
	0.1A 125/250V AC
	0.1A 48V DC
2	10(1.5)A 250V AC

编码	手柄类型	编码	手柄类型	编码	手柄类型
A	 01	E	 06	J	 22
B	 02	F	 07	K	 23
C	 03	G	 08	L	 26
D	 05	H	 09	M	 28
N	无手柄				









































编码	图示	定位类型
N		无定位柱
R		右侧双定位柱
L		左侧双定位柱
D		两侧双定位柱
Q		其它










编码	定位柱长度L
0	无定位柱
1	1.5MM
2	2.0MM
3	2.5MM
4	3.0MM
5	3.5MM
6	5.0MM
7	1.3MM

编码	端子类型	编码	端子类型
S		T	
H		W	
B			
P			
K		X	
M			
L		Y	
R			
		Q	其它









编码	触点类型
D	常开/常闭 SPDT
B	常开 SPST-NO
C	常闭 SPST-NC

A型 选型表

端子类型 定位柱类型		端子类型	S型	H型	B型	P型	K型	M型	L型	R型	T型	其他/Other
												其他/Other
N												
R												
L												
D												
		备注：定位柱长度"L"通常为1.5MM、2.0MM、2.5MM、3.0MM、3.5MM、5.0MM,也可根据客户需求定制长度										

端子类型 触点类型	W	X	Y
D 常开/常闭			
B 常开			
C 常闭			

手柄类型

手柄	插入式		01		02		03		05		06
			07		08		09		22		23
	外扣式		26		28						