

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

备注:

1. 电气测试:

1.1 接触抗阻: $30\text{m}\Omega$ MAX,寿命后变化 $\pm 10\text{m}\Omega$ 1.2 耐电压: 100V AC 1.3 绝缘阻抗: $100\text{M}\Omega$ MIN1.4 额定电流 5A

2. 机械测试



2.1 耐久测试: 10000次;

2.2 插入力: $5\sim 20\text{N}$;2.3 拔出力: $8\sim 20\text{N}$;

3. 包装:

3.1 PE袋包装, 最小包装量1000PCS

4. 环境

4.1 工作温度: $-35^{\circ}\text{C}\sim +85^{\circ}\text{C}$ 

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	± 0.35	X.	$\pm 5^{\circ}$
.X	± 0.30	.X	$\pm 2^{\circ}$
.XX	± 0.25	.XX	$\pm 1^{\circ}$
.XXX	± 0.05	.XXX	$\pm 0.5^{\circ}$

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L-S-S	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2027E40007
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	G-Z-F	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座无边夹板1.0 长度9.1LCP黑胶16PIN
日期 DATE	2021-03-10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询4067-182-588。