





MAPX	MODIFICATION	DATE

- NOTE/注释:
1. SPECIFICATION/规格:
- 1.1 Rated current (额定电流): 5.0 A
 - 1.2 Voltage rating (额定电压): 5V AC
 - 1.3 Contact Resistance (接触阻抗): 40 m Ω Max.
 - 1.4 Insulation Resistance (绝缘阻抗): 100MΩ Min.
 - 1.5 Withstanding voltage (耐电压): 100 VAC/minute
 - 1.6 Mating force (插入力): 5~20N.
 - 1.7 Unmating force (拔出力): 8~20N.
 - 1.8 Durability Cycle(寿命循环):10,000 cycle
 - 1.9 Operating temperature (工作温度): -40°~+85°

PIN ASSIGNMENT											
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	Vbus	CC1	D+	D-	SBU1	Vbus	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	Vbus	SBU2	D-	D+	CC2	Vbus	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-318K2024F40000		
X.	±0.30	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	USB Type C 3.1 母座 无后盖 单壳 双贴SMT 沉板1.1mm,L=8.17mm		
XX	±0.15	XX	±1.°	日期 DATE	2017-05-12	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER	AO	
XXX	±0.10	XXX	±0.5°								



MAPX	MODIFICATION	DATE

4	TERMINAL	24	COPPER ALLOY	MATING SIDE: Au 30u"MIN; SOLDER TAIL: Gold FLASH, 50u" NICKEL OVERALL.	T=0.12
3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING	T=0.30
2	MID PLATE	1	SUS301-H	NICKEL PLATING	T=0.15
1	MAIN HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE		BLACK UL94V-0
ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	FINISH	REMARK
BILL OF MATERIAL					

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-318K2024F40000
X.	±0.30	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	USB Type C 3.1 母座 无后盖 单壳 双贴SMT 沉板1.1mm,L=8.17mm
XX	±0.15	XX	±1.°	日期 DATE	2017-05-12	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	⊕ □
XXX	±0.10	XXX	±0.5°					版本 VER	AO

