





- 技术参数:
- 1. 做用温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$;
 - 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 - 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 - 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 - 5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
 - 6. 动 作 力: $260\text{g} \pm 50\text{g}$;
 - 7. 使用寿命: 30000次;
 - 8. 行 程: 0.25 ± 0.1 ;



Ordering Information

TC - 3601 * - NH - *G - F* * - 02

系列号 F=防水 CV=护套 SQ=方头 P=带柱 按钮高度 动作力 脚长 默认=K脚 Z=直脚

5	接触脚	H62Y 黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	支架	冷轧钢带	Cu/Sn	1	
2	簧片	不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	02
			DIM TOL	审 核 CHECK	
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL	
			X. XX ± 0.20	比 例 SCALE	
			X. XXX ± 0.10	投 影 Projection	
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$		
1	初版发行				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE			

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	轻触开关(支架式 侧插 3.6x7.4mm 方形按钮 脚长2.85)	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-3601-5.0-260G-F2.85-02	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1