







技术参数:

1. 做用温度: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动 作 力: $260\text{g} \pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 100000次;



Ordering Information

TC - 6610 * - NH - *G - ** - F* * - 02

系列号 F=防水 C=护盖 SQ=方头 Z=零位

按钮高度 动作力 中心高度 脚长

默认=K脚 Z=直脚

5	接触脚	H62Y 黄铜	镀银	4	
4	基座	PPA(黑色)	———	1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	铜	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)	———	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	02	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	轻触开关(立插 6.4x6.2mm 直脚 脚长2.45)	版 本 REV.	A
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	TC-6610-4. 3-260G-F2. 45Z-02	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ± 0.10	投 影 Projection					
			Angle ± 3.0°						