






12			11			10			9			8					
/	01	35760007	B	01	2	1	TPA Kontaktsicherung		PBT GF10	VIOLET violette	FEMALE CONNECTOR 4-WAY MVL PART NO. F004200 DELPHI PART NO. 13873952 Buchsengehaeuse 4-pol. MVL Teile Nr. F004200 DELPHI Teile Nr. 13873952						
					1	1	4POS. MALE HOUSING 4pol. Steckergehaeuse		PBT GF10	BLACK schwarz							
F 353200 /	H	33500406 15470205	A	01	2	1	TPA Kontaktsicherung		PBT GF10	VIOLET violette	FEMALE CONNECTOR 4-WAY MVL PART NO. F004200 DELPHI PART NO. 13873952 Buchsengehaeuse 4-pol. MVL Teile Nr. F004200 DELPHI Teile Nr. 13873952						
					1	1	4POS. MALE HOUSING 4pol. Steckergehaeuse		PBT GF10	BLACK schwarz							
PART-NO. Teile-Nr.	REV. INDEX	PART-NO. Teile-Nr.	TYPE	REV. INDEX	ITEM Position	QUNTITY Menge	NAME Benennung		MATERIAL Material	COLOUR Farbe	COUNTER PART Gegenstueck						
MVL		DELPHI	DELPHI														


NOTES / Bemerkungen:	
①	MATERIAL IDENTIFICATION CODE ACC.VDA260 Materialkennzeichnung nach VDA260
②	DATA CLOCK Datumsuhr
③	CAVITY MARK Nestmarkierung
④	MVL COMPANY LOGO MVL Firmenlogo
⑤	CAVITY-NO. Kammernummerierung
⑥	REVISION INDEX SEE TABLE Aenderungsindex siehe Tabelle
⑦	MVL ASSEMBLY PART-NO. MVL Bauteil-Nr.
⑧	COUNTRY OF MANUFACTURE Herstellerland
9	ONLY THE GERMAN LANGUAGE SHALL BE BINDING Nur der deutsche Text ist bindend

DWG STATUS				ZONE		REVISION HISTORY				AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG									
04MA23	R	01	-	-	-	FILE TRANSLATED FROM MVL SYSTEM REBRANN IN NX				-	ZLS	HZ	JZ




CUSTOMER NEUTRAL VERSION
Kundenneutrale Variante

2x MALE TERMINAL 9.5mm (FC1)	Ag VERSION	6 017 06 72	13669775	>6.00 - 10.00	CuFe2P R420 / Ag	6 099 33 04	10889241	5.40 - 6.50	YELLOW gelb	9 084 06 00
		6 017 02 72	13667456		CuSn4 F47 / Ag	6 099 33 01	15327788	4.00 - 5.00	BLACK schwarz	
		6 017 06 62	15503438		CuFe2P R420 / Ag	6 099 33 08	13546490	3.40 - 4.40	GREEN gruen	
	Sn VERSION	6 017 02 62	13985934	>4.00 - 6.00	CuSn4 F47 / Ag	6 099 33 04	10889241	5.40 - 6.50	YELLOW gelb	9 084 06 00
		6 017 06 52	33511722		CuSn4 F47 / Sn	6 099 33 01	15327788	4.00 - 5.00	BLACK schwarz	
		6 017 02 52	33511721		CuSn4 F47 / Sn	6 099 33 08	13546490	3.40 - 4.40	GREEN gruen	
2x MALE TERMINAL TAB 5.8mm (TYCO)	964 314-1		15363630	>2.50 - 4.00	SEE SUPPLIERS DRAWING siehe Lieferantenzzeichnung (TYCO)	1394512-1 (TYCO)	13520289	SEE SUPPLIERS DRAWING siehe Lieferantenzzeichnung (TYCO)	SEE SUPPLIERS DRAWING siehe Lieferantenzzeichnung (TYCO)	SEE SUPPLIERS DRAWING siehe Lieferantenzzeichnung (TYCO)
	964 310-1		10775014	0.50 - 1.00		1394511-1 (TYCO)	13854831	SEE SUPPLIERS DRAWING siehe Lieferantenzzeichnung (TYCO)	SEE SUPPLIERS DRAWING siehe Lieferantenzzeichnung (TYCO)	SEE SUPPLIERS DRAWING siehe Lieferantenzzeichnung (TYCO)
DESCRIPTION Benennung		MVL PART-NO. MVL Teilennr.	DELPHI PART-NO. DELPHI Teilennr.	WIRE CROSS SECTION (mm²) Leitungsquerschnitt(mm²)	MATERIAL / SURFACE Werkstoff / Oberflaeche	MVL PART-NO. MVL Teilennr.	DELPHI PART-NO. DELPHI Teilennr.	FOR INSULATION Ø (mm) fuer Isolations Ø (mm)	COLOR Farbe	CRIMP SPEC Crimpspezifikation
SUITABLE TERMINALS Geeignete Kontakte						SUITABLE SINGLE WIRE SEAL Geeignete Einzeladendichtungen				



DIM TO CHECK PRUEFMASSE		DIM FOR HELP HILFSMASSE		THEORETIC DIM THEORE. MASSE		DIMENSIONAL RANGE (MM)		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		CHART E1	
FROM	TO	FROM	TO	FROM	TO	> 0	> 20	> 20	> 30	> 30	> 100
						30	70	100	150	200	250
						100	150	200	250	300	400
						±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6
						±0.8	±1	±1.2	±1.5	±2	±2.5
						ANGULAR TOLERANCE +2°					

DWG. TYP PART DRAWING		DISTR CODE	
WEIGHT (GR)		D	
VOLUME (CM³)			
ROUTING			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO: SEE TABLE			
GD&T ACCORDING TO:			
REFERENCE pcc0574573			
FIRST ANGLE PROJECTION			
			
DO NOT SCALE			
USE MATH DATA			
3		1	

DELPHI	
CONNECTION SYSTEMS Anting, China	
COPYRIGHT 2023 APVIV. ALL RIGHTS RESERVED.	
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APVIV AND CONTAINS APVIV CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.	
DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHAEHT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN DIE REPRODUKTION, VERSTELLUNG UND NUTZUNG DIESER DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHORIGEN CAD DATEN, ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNZULAESSIG	
DR	ZONGLINAG SU
APVD1	KEVIN ZHOU
APVD2	JONNY ZHENG
APVD3	
APVD4	
APVD5	
SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER DELPHI 10949001 POTENTIELL GEFAEHRliche STOFFE UND REZYKLATANTEIL GEMAESS DELPHI 10949001	
MATERIAL	
SEE TABLE	
DRAWING NAME	
4W SEALED MALE CONNECTOR	
DRAWING NUMBER	
13587459	
SIZE	A1
SCALE	2:1
FRAME NO	1 OF 1
SHEET NO	1 OF 1
STG	R
REV	01
N/P	