


Kinghelm®

版 次 REV	更改单号 Revise No	制图绘图 DESCRIPTION	日 期 Date
A			
B			
C			









技术参数：


1. 做用温度：-25～+85℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：250±50g；
7. 使用寿命：100000次；
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

A	H(高度)
⌀6.8	4.3
⌀6.8	5.0
⌀6.5	6.0
⌀6.5	7.0
⌀6.3	8.0
⌀6.3	8.5
⌀6.3	13.0
⌀6.3	14.5





PCB线路板安装图(±0.1)



电路图

序 号	名 称	数 量	材 料	镀层/颜色	备 注
5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银	Ag	
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	

深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn 0755-28190160		名 称 Denomination:	轻触开关 TACT SWITCH
未注公差 General tolerance	设计 Design:	型 号 Part no.:	KH-12X12X14.5H-SMT
X. ±0.20 / X° . ±1°	校对 Check:	单位 Unit: mm	图 幅 DIN: A4
.X ±0.15 / .X° ±0.5°	审核 Auditing:	阶段标记 Phase marker / 重 量 Weight / 比 例 Scale	页 码 Sheet of / 版 次 REV
.XX ±0.05 / .XX° ±0.1°	批准 Approve:		A/0
.XXX ± / .XXX° ±			

1 2 3 4 5 6 7

A B C D E