REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE









Part No	Pin	A	B	C	D
WF-1B125A2P	2	1.25	4.40	3.20	
WF-1B125A3P	3	2.50	5.65	4.45	
WF-1B125A4P	4	3.75	6.90	5.70	2.50
WF-1B125A5P	5	5.00	8.15	6.95	3.75
WF-1B125A6P	6	6.25	9.40	8.20	5.00
WF-1B125A7P	7	7.50	10.65	9.45	6.25
WF-1B125A8P	8	8.75	11.90	10.70	7.50
WF-1B125A9P	9	10.00	13.15	11.95	8.75
WF-1B125A10P	10	11.25	14.40	13.20	10.00
WF-1B125A11P	11	12.50	15.65	14.45	11.25
WF-1B125A12P	12	13.75	16.90	15.70	12.50
WF-1B125A13P	13	15.00	18.15	16.95	13.75
WF-1B125A14P	14	16.25	19.40	18.20	15.00
WF-1B125A15P	15	17.50	20.65	19.45	16.25
WF-1B125A16P	16	18.75	21.90	20.70	17.50

NOTES:

1.BASE: PA66
2.PIN: Brass
3.Solder Tab: Brass

SPECIFICATIONS:

1.Spacing: 1.25
2.Voltage Rating: 125V AC DC
3.Current Rating: 1A AC DC
4.Insulation Resistance: 100MΩ Min
5.Contact Resistance: 20mΩ Max
6.Withstanding voltage: 500V AC 1/Minute
7.Temperatuer Range: −25℃ ~+ 85℃

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM.	TOL.	TITLE: WAFER MX 1.25 弯针		
.x	±0.20			
.xx	±0.10			
.xxx	±0.05			
GENERAL ANGLE:				
x.°	±5°	DWG. NO.: WF-1B125AXP	CHECKED: MAX	
x.x°	±3°			
x.xx°	±1°	PART NO.: WF-1B125AXP	DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	