






RoHS

目錄
MAPX


設 變 內 容
MODIFICATION

日 期
DATE



PIN ASSIGNMENTS

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



注意:

1. 材料”

成型: LCP UL94 V-0

触点: 铜合金。

最小接触面积镀金, 0.5u “

焊料区的最小锡 (无铅),

壳体: SUS201-H/CU, T=0.25±0.03mm

50u “镀镍。

2. 机械:

插入: 5~20N。

拔出: 8~20N。

耐久性: 5000次循环

3. 电气:

电流: VBUS为3A;

接地引脚为1.25A

其他0.25A。

电压: 最大20 V

耐压: 100V AC R. M. S。

接触电阻: 最大40mΩ。

绝缘电阻: 最小100MΩ。

4. 环境

温度范围-25° C~+85° C

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.35	X'	±5'
.X	±0.30	.X'	±2'
.XX	±0.25	.XX'	±1'
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'



深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-318K2023S40001
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1板上型母座四脚插板L10.0 无柱SMTLCP黑胶6PIN
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER

40