



名称	规格	料号	编号
2P-4.0PH折弯	PGC1.7-11.0-2.2-W0.7-3.5-2P-4.0PH-1.5H	HJ-PC2046	P1.1765B00.2P4.0



顶针技术要求:

1. 材料:
- 针管: 黄铜C3602
- 针头: 无铅铜C6801
- 弹簧: 不锈钢#304
- 塑胶: PA46
2. 电镀:
- 针管: 镀镍50-100U"后镀金3U"
- 针头: 镀镍50-100U"后镀金3U"
3. 电气特性:
- 电压&电流: 直流电12伏: 2安最大, 温度范围-40~85度
- 接触阻抗: 在工作高度时最大阻抗50毫欧静态
4. 机械特性:
- 弹力: 在正常工作高度的弹力180g±20%
- 寿命: 10000次最少

Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd.
东莞市皇捷通讯科技有限公司

第三角法	品名	日期	2024/12/2
未注公差参见标准	规格	设计	Mr.jin
0 = ±0.1	材质	审核	
0.0 = ±0.05	客户料号	确认	
0.00 = ±0.03	表面处理	单位	mm
0.000 = -	图号	比例	1:1 版本 REV:00
请勿实测图纸			