特点

- 工作温度范围：-40℃~85℃
- 长寿命 ：85℃ 1000 小时、低温产品
- 符合 REACH、RoHS 指令



应用


- 录像机、音响、照相机、电视、打印机、摄录机、电话、车载音响、电仪表、玩具、电脑、笔记本、电饭煲、家庭网络等

型号编码					
CBL	5R5	224	C	F	**
系列编码	额定电压	容量编码	脚型	环保	特殊代码

规格参数/产品尺寸

项目	性能				
工作温度	-40°C to +85°C				
容量范围	0.047F to 0.33F				
容量误差	- 20% to + 80% (@25℃)				
额定电压	5.5 VDC				
标称容量和内阻	标称容量 (F)	0.047	0.1	0.22	0.33
	标称内阻 (Ω)	40	40	40	40
温度特性	在最高或最低温度时: 容量变化：+25℃时初始测量值的 ±30% 以内 内阻变化：在-40°C 时初始测量值的 7 倍以内， 85°C 时初始测量值的 5 倍以内				
耐久性 (在额定电压与最大工作温度下)	1000 小时后： 容量变化：初始规定值的±30% 内阻变化：初始规定值的 4 倍以内				
保质期	在 25℃无负载条件下储存 2 年，电容器应满足规定的耐久性极限。				

C-TYPE



单位：mm

产品数据表

型号	工作电压 (V DC)	额定 (F)	C-type(mm)		
			ΦD	H	P
CBL5R5473CF-ZJ	5.5	0.047	13.5	9.5	5.0
CBL5R5104CF-ZJ	5.5	0.10	13.5	9.5	5.0
CBL5R5224CF-ZJ	5.5	0.22	13.5	9.5	5.0
CBL5R5334CF-ZJ	5.5	0.33	13.5	9.5	5.0

安全注意事项：

·请勿对产品或端口施加外力，如扭、弯、推、敲等，可能导致产品或端口脱落，造成断路、短路或液体泄露。

·在粘合剂固化炉中加热时，请勿使电容器过热。详细信息请参见双电层电容器使用注意事项。