
1. External Dimensions (Unit:mm)



TYPEA	METRIC	A Max	B Max	C Max	D Typ	Q'Ty / Reel
HWC1608	0603	1.8	1.2	1.1	0.33	4000

2. Part Number Code

HWC	1608	J	1N6	DT
Series Name	Dimensions	Tolerance	Inductance	Internal controls

3.Electrical Characteristics

Part Number	Inductance (nH)/MHz	Inductance Tolerance	Q/MHz Min.	SRF(MHz) Min.	RDC(Ω) Max.	Irms(mA) Max.
HWC1608J1N6DT	1.6/250	±5%	24/250	12500	0.03	700

Notes:

1）All test data is referenced to 25℃ ambient.

2）Operating temperature range -40℃ to +125℃(Including self - temperature rise).

3）L.Q.SRF:agilent/HP E4991A+agilent/HP16197A.

(the electrical specification test by the smallest gap position)or HP16193A

4）Rdc: chroma milliohmmeter 16502, or equivalent.

5）Irms :DC current(A) that will cause an approximate△T of 40℃.