





P. C. B参考图

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 试验条件:AC1000V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑（环保）	
2	塑座	PA66	黑（环保）	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

未 注 公 差 (±)			
等 级	A 级	B 级	C 级
0~4	0.05	0.10	0.20
4~16	0.08	0.15	0.30
16~64	0.12	0.25	0.50
64~250	0.25	0.40	0.80

							视图 				温州绿网电子科技有限公司																			
																			网络插座											
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期		图样标记						重量比例															
设 计	李攀进	日 期	13. 04. 22	标准化		日 期																								
校 对		日 期		审 定		日 期										RJ-059-1-4-QJ														
工 艺		日 期																												
审 核	王晓峰	日 期	13. 04. 22							共 页				第 页																