


ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE







SEC:A—A




SEC:B—B

技术指标(Technical Index):

1.工作温度(Temperature range):—25°C~+85°C.
2.额定电压(Rated voltage):250V DC/AC(rms).
3.额定电流(Rated current):2.5A(AWG#22).
4.耐压值(Dielectricwithstanding voltage):1000V AC/minute.
5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
6.适用线规(Apply to gauge):AWG#22~#26.
7.适用基板厚度(Applicable PC board thickness):1.2~1.6mm.

序号	品名	材质
1	端子	Phosphor Bronze Bright tin plated



PCB LAYOUT

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: SCN2.5 WTB直插板端子		
		PAR	WAFER-SCN2.5-DZ	
DECIMALS: / ANGLES:		DWN	Lucas	
X.:±0.50 / ±1°		CHKD	Ethan	
X.X:±0.20		APVD	Jacob	
X.XX:±0.10	CUSTOMER COPY	SCALE1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A