




REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE





























印制线路板
PCB Layout Recommended



FREE 常态	PUSH 按下
	
	

1、Rating: DC 30V 0.1A
2、Contact resistance: ≤100mΩ
3、Insulation resistance: ≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force: 250±50g
6、life test: 10000 cycles
7、Operation type: Self-locking

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	不锈钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

GENERAL TOLERANCE						
DIM.	TOL.	DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				BXCONN®
30~ :	±0.30					
10~30:	±0.20	TITLE: 按键开关 Key Switch 自锁 贴片 长脚				
~10:	±0.15	DWG. NO.: TB-5858-DTL-101			CHECKED: MAX	
GENERAL ANGLE:	±2°	PART NO.: TB-5858-DTL-101			DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	APPROVED: WILL