





Part No	CKT	A	B	C	D
WF-MX1. 2-BD2PW2	2	4. 20	1. 20	2. 65	3. 64
WF-MX1. 2-BD3PW2	3	5. 40	2. 40	3. 85	4. 84
WF-MX1. 2-BD4PW2	4	6. 60	3. 60	5. 05	6. 04
WF-MX1. 2-BD5PW2	5	7. 80	4. 80	6. 25	7. 24
WF-MX1. 2-BD6PW2	6	9. 00	6. 00	7. 45	8. 44
WF-MX1. 2-BD7PW2	7	10. 20	7. 20	8. 65	9. 64
WF-MX1. 2-BD8PW2	8	11. 40	8. 40	9. 85	10. 84
WF-MX1. 2-BD9PW2	9	12. 60	9. 60	11. 05	12. 04
WF-MX1. 2-BD10PW2	10	13. 80	10. 80	12. 25	13. 24
WF-MX1. 2-BD11PW2	11	15. 00	12. 00	13. 45	14. 44
WF-MX1. 2-BD12PW2	12	16. 20	13. 20	14. 65	15. 64



适用线路板 (PCB LAYOUT)

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V AC, DC。
4. 耐电压: 500V AC/minute。
5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
7. 额定电流: 1.5A AC, DC。

序号	品名	材质
①	1.2 Pitch B型2代 电池座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色: 黑色
②	1.2 Pitch B型2代 电池座端子	铜合金/ 表面镀金
③	1.2 Pitch B型2代 电池座焊片	铜合金/ 表面镀金

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMTconn 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
X. ± 0.30	± 1°	PART NO. WF-MX1.2-BDNPW2	TITLE: 1.20 Pitch B型卧式2代电池座
X.X ± 0.20		DESIGN: James	CUSTOMER
X.XX ± 0.10		CHED: Talen	SIZE A4
MANUFACTURE DWG		APPD: Sophia	UNITS MM
			SCALE N:A
			SHEET 1/1