REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE











PART NO	PIN	A	B
WF-SZN1.5-2PC	2	1.50	4.0
WF-SZN1.5-3PC	3	3.00	5.5
WF-SZN1.5-4PC	4	4.50	7.0
WF-SZN1.5-5PC	5	6.00	8.5
WF-SZN1.5-6PC	6	7.50	10.0
WF-SZN1.5-7PC	7	9.00	11.5
WF-SZN1.5-8PC	8	10.50	13.0
WF-SZN1.5-9PC	9	12.00	14.5
WF-SZN1.5-10PC	10	13.50	16.0
WF-SZN1.5-11PC	11	15.00	17.5
WF-SZN1.5-12PC	12	16.50	19.0
WF-SZN1.5-13PC	13	18.00	20.5
WF-SZN1.5-14PC	14	19.50	22.0
WF-SZN1.5-15PC	15	21.00	23.5
WF-SZN1.5-16PC	16	22.50	25.0
WF-SZN1.5-17PC	17	24.00	26.5
WF-SZN1.5-18PC	18	25.50	28.0
WF-SZN1.5-19PC	19	27.00	29.5
WF-SZN1.5-20PC	20	28.50	31.0

技术指标(Technical Index):

1.温度范围(Temperature range):-25°C~+85°C.

2.额定电压(Rated voltage):50V AC,DC.

3.耐电压(Withstanding Voltage):500V AC/minute.

4.接触电阻(Contact resistance):≤20mΩ.

5.绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.

6.额定电流(Rated Current):0.7A AC,DC.

材料:

1.塑胶:PA66 白色

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM.	TOL.	TITLE: SZN1.5 直插板胶芯		
X.	±0.50	DWG. NO.: WF-SZN1.5-XPC	CHECKED: MAX	
X.X	±0.20	PART NO.: WF-SZN1.5-XPC	DRAWN: ELLA	
X.XX	±0.10	UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1 of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	
GENERAL ANGLE:	±1°			