





Part No	CKT	A	B	C	D
WF-MX1.2-BD2PW1	2	4.20	1.20	2.65	3.64
WF-MX1.2-BD3PW1	3	5.40	2.40	3.85	4.84
WF-MX1.2-BD4PW1	4	6.60	3.60	5.05	6.04
WF-MX1.2-BD5PW1	5	7.80	4.80	6.25	7.24
WF-MX1.2-BD6PW1	6	9.00	6.00	7.45	8.44
WF-MX1.2-BD7PW1	7	10.20	7.20	8.65	9.64
WF-MX1.2-BD8PW1	8	11.40	8.40	9.85	10.84
WF-MX1.2-BD9PW1	9	12.60	9.60	11.05	12.04
WF-MX1.2-BD10PW1	10	13.80	10.80	12.25	13.24
WF-MX1.2-BD11PW1	11	15.00	12.00	13.45	14.44
WF-MX1.2-BD12PW1	12	16.20	13.20	14.65	15.64



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V AC, DC。
4. 耐电压: 500V AC/minute。
5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
7. 额定电流: 1.5A AC, DC。

序号	品名	材质
①	1.2 Pitch B型2代 电池座胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色: 黑色
②	1.2 Pitch B型2代 电池座端子	铜合金/ 表面镀锡
③	1.2 Pitch B型2代 电池座焊片	铜合金/ 表面镀锡

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED		HMTconn 深圳市华明通电子有限公司 Shenzhen Huamingtong Electronics Co., Ltd	
X.±0.30	±1°	PART NO. WF-MX1.2-BDNPW1	TITLE: 1.20 Pitch B型卧式2代电池座
X.X±0.20		DESIGN: James	CUSTOMER
X.XX±0.10		CHED: Talen	SIZE A4
MANUFACTURE DWG		APPD: Sophia	UNITS MM
			SCALE N:A
			SHEET 1/1