

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

供 应 商

Supplier:

惠州市长瑞智造电子有限公司

品 名

Product Name:

环形电感

规格型号

Type:

T9X5X3-450~1000uH (Z6130)

长瑞料号

CRnumber:

Z6130

客户名称

Customer:

客户料号

Number:

客户描述

Description:

客户确认			供应商确认		
Customer confirmation			Vendor confirmation		
接收 Receive	审核 Checked	批准 Approval	拟制 Fiction	审核 Checked	批准 Approval
			尤标	夏欢	陈许

惠州市长瑞工贸有限公司 (Huizhou Changrui Industry and Trade Co., Ltd.)

惠州市长瑞智造电子有限公司 (Huizhou Changrui Intelligent Manufacturing Electronics Co., Ltd.)

Web: www.changereal.cn / Tel: 0752-2280100 / Fax: 0752-2280130

销售服务 (Sales service):



地址 (Add): 惠州市惠城区水口街道水青路 1 号联东 U 谷 1 栋 11 楼

■变更履历表Change of resume

[illegible]



外观尺寸 Dimensions



- 备注: 1、产品为漆包线加绝缘线并绕, 绕线均匀不伤线 ;
2、加电木底座, 线包置于Base中心, 不可歪斜, 点胶固定磁芯与底座;
3、需含浸。

尺寸规格	A	B	C	D	E	F	G
(mm)	11.5max	5.5max	13.5max	2.7±0.3	3.0±0.3	3.0±0.3	0.5±0.1

重点技术参数 Important ability


1.主要电性参数 The main performance parameters

序号 (NO)	项 目 Parameter	测试端 Test terminal	测试结果 Results	测试条件/设备 TEST CONDITION INSTRUMENT
1	电感量 Inductance	L(1-4),L(2-3)	450~1000uH	at25°C,1KHz,0.25V,100Ω/ ZX1085BX
2	电感平衡 Induced balance	L(1-4)-L(2-3)	≤25uH	at25°C,1KHz,0.25V,100Ω/ ZX1085BX
3	直流电阻 DC Resistance	R(1-4),R(2-3)	≤80mΩ	at25°C/TH2512B
4	绝缘阻抗 Insulation impedance	COIL-COIL COIL-CORE	100MΩmin	500VDC /ZX9320S-4
5	高压测试 HI-POT	COIL-COIL COIL-CORE	1200V AC 600V AC	3mA,1sec/ WB2670A
6	阻抗 impedance	Z(1-4)&Z(2-3)	900Ωmin	1MHz/HP 4395
		Z(1-4)&Z(2-3)	2800Ωmin	5MHz/HP 4395
		Z(1-4)&Z(2-3)	1600Ωmin	10MHz/HP 4395

备注:电检成品在 25°C环境下摊开静置 3 小时, 测试电参数。



2.电路图 Circuit diagram



3.材料参数 Material parameters


磁芯 Core	绿色锰锌T9*5*3 R7K
线材 Wire	N1(1-4): QA-X/155Φ0.3mm本色 N2(2-3): MIW-B/155Φ0.3mm黄色
圈数 Number of turns	14.5Ts

材料明细 Material detailed

NO.	名称 Item	材料 Material	温度 temperature	制造厂商 Manufacturer	UL 号
1	磁芯 Core	绿色锰锌 T9*5*3 R7K	/	Shandong Hengrui Magnet Co., Ltd.	
			/	Shenzhen Fu Siyuan Technology Co., Ltd	
2	漆包线 wire	QA-X/155	155℃	HONGQI GROUP JIANGXI COPPER CO.,LTD	E355168
		QA-X-155	155℃	NINGBO JINTIAN NEW MATERIAL CO., LTD	E227047
3	三层绝缘线 Triple Insulated Wire	MIW-B	130℃	Huizhou Huaying Electronic Technology CO., LTD	E470559
		TKW-B	130℃	Shanghai Xiangxiang Electronics Co., Ltd	E308908
4	锡 Sn	SC07	/	Guangdong Zhongshi Metal Co., Ltd	
5	凡立水 Varnish	JX-1150(*)	130℃	Yueyang GREEN Technology Co., Ltd.	E303754
6	底座 Base	T375HF	150℃	Chang Chun Plastics Co., Ltd	E59481
7	环氧胶 Epoxy	HCJ800		DONG GUAN HONG CHUANG ELECTRONIC MATERIAL CO, LTD	E504240

应用技术说明 Application technical description

1.过波峰焊特性 Wave soldering



2.温度环境 temperature environment

- 1、贮存时间：常温存储不超过 6 个月。Storage at room temperature for no more than three months
- 2、工作温度：-40℃~120℃。Working temperature:-40℃~120℃
- 3、推荐储存温度：室温、相对湿度小于 75%。

Recommended storage temperature: room temperature, relative humidity is less than 75%

3.外观质量 Appearance quality:

- 1、产品表面不允许有明显损伤。产品表面无标记。


The product surface does not allow any damage. Product surface without marks.

- 2、外形及尺寸参考绘图。

Shape and size reference drawing.

4.包装方式 Packaging :




- 1、内包装：吸塑 the inner packing: skin packing:
- 2、外包装：纸箱 the outer packing: carton.
- 3、合格证：包括产品名称或型号、数量、批号/日期、检验员 certificate of approval, including the product name or model, quantity, batch number/date and inspector.



序号 (N0)	包装材料 Packing material	尺寸 Size	材质 Material	数量 Quantity
1	吸塑 Plastic uptake	378*275*13mm	PET	240/BOX
2	外箱 Master Carton	385*280*145mm	K747K	4800/Carton





磁芯特性 (MATERIAL CHARACTERISTICS)






■ 阻抗曲线 Application technical description



Common Mode 共模阻抗


■ 温升电流曲线 Temperature rise current curve





测试报告 The test report

测试报告

规格型号	T9X5X3-450~1000uH								
客户料号									
生产批次									
交货日期									
交货数量									
磁芯规格									
磁芯品牌									
检验标准	外观尺寸和电性测试抽检数量依据 GB-T2828-2012 AQL 国标执行，一般检验水平Ⅱ（正常一次检验）								
检验项目	试验条件及性能要求						实际结果	检验结果	
1.外观	引脚光亮						符合要求	合 格	
2.可焊性	在锡温 255±5℃浸渍 2±0.5S 沾锡面积大于 90%						符合要求	合 格	
尺寸									
类 目	A	B	C	D	E	F	G		
要 求	11.5max	5.5max	13.5max	2.7±0.3	3.0±0.3	3.0±0.3	0.5±0.1		
1	10.55	5.08	13.15	2.72	3.01	3.16	0.48		
2	10.46	5.07	13.10	2.78	3.00	3.12	0.48		
3	10.51	5.10	13.04	2.75	3.05	3.11	0.49		
4									
5									
单位：mm							检验结果：合格		
测试数据									
序号	电感量 L		电感平衡		直流电阻	耐压 COIL-COIL			
标准	450~1000uH 1KHz,0.25V,100Ω		25uH MAX 1KHz,0.25V,100Ω		≤80mΩ	AC,1200V 3mA,1sec			
1	552		0.5		47.2	PASS			
2	584		0.3		47.5	PASS			
3	571		0.8		48.1	PASS			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
结论	合格				备注				

检验员: 冯丽