



KBA 系列

叠层固态铝电解电容为铝电容品类中最高阶产品

- 平替同型号聚合物钽电容, 更安全
- 一替多颗MLCC, 优化电路
- 成本降低, 空间缩减
- 无压电效应噪声问题
- 无DC Bias下容量衰减
- 无应力断裂问题

叠层式产品结构图
MLPC Product Structure Diagram



产品使用注意事项

① 产品储存:

本电容为湿敏元器件, 湿敏等级为Level 3, 所以应储存在防潮环境中, 且应贮存在没有阳光直射, 环境温度介于5~30℃之间, 相对湿度小于45%的地方。本电容为真空包装, 在完好无漏气现象下, 在上述条件下, 建议储存不超过 1 年。在打开防潮袋后, 产品应在7天内贴装 (完成 reflow) 以防止吸潮高温开裂。特别注意双面板回焊时间管控。

本电容建议储存方式			
项次	储存环境	储存时间	判别标准
1	温度<30℃, 湿度<45%RH	1年	本电容真空包装袋拆封后查看湿敏色卡变色状况, 如卡上标注5%档位色卡位置变成粉色, 判定吸潮, 需参照⑧处理
2	防潮柜存储, 湿度<5%RH	2年	

② 注意使用环境

本电容严禁直接接触水、盐水、化学气体、酸性和碱性环境。

③ 丢弃处理

本电容内部使用了各种金属和树脂, 应作为工业废物按照环保法规处置

④ 本电容是有极性的, 极性反会造成产品短路, 开裂风险, 请在确认本产品的额定值 (静电电容 μF , 额定电压V.DC, 纹波电流A), 极性, 焊盘尺寸后将其安装到PCB基板上。在利用贴装机进行贴装时, 若贴装时施加的压力大则可能会导致漏电流增大或短路、断线, 从基板脱落等。

⑤ 本电容两端峰值电压不应超过产品额定电压, 否则会造成产品漏电流上升及产品短路风险。

⑥ 请勿对本电容施加强力, 否则会造成电极端子变形等, 不仅可能会对贴装产生不利影响, 也可能导致短路、断线、漏电流增大和外壳破损等。本电容安装到基板上之后, 严禁握住本体或向其施力。

⑦ 电烙铁作业应在烙铁头温度350℃以下进行, 作业时间在10秒钟以内, 并且不要对本电容施加力。此外, 严禁将拆下后的产品再使用。如果在规定条件外锡焊时, 会导致本电容短路和ESR值增加等不良现象发生。


⑧ 如有余料需要在真空包装袋内放干燥剂后真空包装存储。

如真空包装漏气或余料受潮问题, 建议烘烤条件如下或咨询我司!	
含料带圆盘烘烤	50 $\pm$ 5℃, 不低于48小时
不含料带圆盘(裸料)烘烤	125℃, 24~48小时

KBA 系列

表面贴装型、超低ESR、方形低背品

- 105°C 2000小时保证品
- 高纹波电流、超低ESR、高可靠性
- 频率和高低温特性好, 额定电压无需降额设计
- 自愈效应绝缘化, 安全无明火
- 叠层结构, 抗应力强, 无微音效应
- 7343环氧树脂封装, MSL3包装
- 符合RoHS指令、无卤素



表面安装品



低阻抗品



高频对应品



高纹波品




小型薄型品

■ 主要技术性能

项目	性能
使用温度范围	-55~+105°C
额定电压范围	2V.DC~35V.DC
额定静电容量范围	22μF~680μF
额定静电容量容许差	±20% or -35% ~ +10% (120Hz, +20°C)
漏损电流	$I \leq 0.1CV(\mu A)$ 2 minutes (2V.DC~6.3V.DC) $I \leq 0.3CV(\mu A)$ 2 minutes ($\geq 10V.DC$)
损失角正切值 (tan δ)	≤ 0.06 (120Hz / +20°C)
等效串联电阻(ESR)	不超过特性性能表中的数值 (100kHz / +20°C)
浪涌电压 (V)	额定电压的1.25倍(+85°C)
耐久性	在 105°C 下连续施加额定电压 2000 小时后, 返回 20°C 进行测定时, 满足以下项目
	静电容量变化率 初始值的± 20% 以内
	损失角正切值 (tan δ) 初始标准值的 200% 以下
	漏损电流 2V.DC~6.3V.DC: $\leq 300\%$ of the initial specified value 10V.DC~35V.DC: $\leq$ The initial specified value
高温高湿 (定常)	在 60°C、90%R.H. 下, 连续施加额定电压 500 小时后, 返回 20°C 进行测定时, 满足以下项目
	静电容量变化率 在初始值的+ 70% / - 20% 以内
	损失角正切值 (tan δ) 初始标准值的 200% 以下
	漏损电流 2V.DC~6.3V.DC: $\leq$ The initial specified value 10V.DC~35V.DC: $\leq 200\%$ of the initial specified value

■ 尺寸图及标识



■ 产品编号代码体系

KBA	100	A	101	M	15
系列	额定电压代码 10V.DC 100 6.3V.DC 2R5 2V.DC 020	尺寸代码 L7.3xW14.3xH1.9mm	容量代码 56μF 560 100μF 101	容量允许偏差代码 M ±20% L -35%~+10%	ESR代码 15mΩ 150 4.5mΩ 4R5 3mΩ 030

● 特性一览表见下页。

KBA系列

■ 特性一览表

额定电压 (V)	浪涌电压 (V)	额定容量 (μ F)	容量容许差 (%)	产品尺寸 (mm)				特性				最小 包装数量 (pcs)	料号
				代码	L	W ₁	H	ESR 上限值 (m Ω)*1	额定纹波电流 (Arms)*2	损失角 (tan δ Max.)	漏损电流 (μ A)		
2.5	3.125	330	$\pm 20\%$	A	7.3	4.3	1.9	9	6.3	0.06	82.5	3500	KBA2R5A331M090


*1 ESR测定条件 ... 100kHz / +20℃ *2 额定纹波电流 ... 100kHz / +45℃

■ 额定纹波电流的修正系数


温度修正系数	电压范围	温度范围 *3		
		T _c $\leq$ +45℃	+45 < T _c $\leq$ +85℃	+85℃ < T _c $\leq$ 105℃
	2V.DC~6.3V.DC	1.0	0.7	0.25
	10V.DC~35V.DC	1.0	0.8	0.5

*3 请确保电容器表面温度(T_c)不超过类别温度范围。


■ 推荐回流焊温度曲线



■ 推荐焊盘图



■ 包装规格



KBA 系列

■ 特性一览表

KNSCHA MLPC Part Number	Rated Voltage (V.DC)	Cap. (μF) 120Hz/+20°C	Case Size			Cap. Tolerance %	ESR Max.(mΩ) 100kHz/+20°C	Ripple Current 100kHz/ 45°C (Arms)	MPQ & MOQ (pcs)
			L (mm)	W ₁ (mm)	T (mm)				
KBA020A221M4R5	2	220	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA020A221M060	2	220	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA020A221M090	2	220	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA020A331M4R5	2	330	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA020A331M060	2	330	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA020A331M090	2	330	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA020A471M030	2	470	7.3	4.3	1.9	±20%	3	10.2	3500
KBA020A471M4R5	2	470	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA020A471M060	2	470	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA020A471M090	2	470	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA020A561M030	2	560	7.3	4.3	1.9	±20%	3	10.2	3500
KBA020A561M4R5	2	560	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA020A561M060	2	560	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA020A561M090	2	560	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA020A681M030	2	680	7.3	4.3	1.9	±20%	3	10.2	3500
KBA020A681M4R5	2	680	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA020A681M060	2	680	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA020A681M090	2	680	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA2R5A221M4R5	2.5	220	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA2R5A221M060	2.5	220	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA2R5A221M090	2.5	220	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA2R5A331M4R5	2.5	330	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA2R5A331M060	2.5	330	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA2R5A331M090	2.5	330	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA2R5A471M030	2.5	470	7.3	4.3	1.9	±20%	3	10.2	3500
KBA2R5A471M4R5	2.5	470	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA2R5A471M060	2.5	470	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA2R5A471M090	2.5	470	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA2R5A561M030	2.5	560	7.3	4.3	1.9	±20%	3	10.2	3500
KBA2R5A561M4R5	2.5	560	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA2R5A561M060	2.5	560	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA2R5A561M090	2.5	560	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA040A151M4R5	4	150	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA040A151M070	4	150	7.3	4.3	1.9	±20%	7	7	3500
KBA040A151M090	4	150	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA040A151M120	4	150	7.3	4.3	1.9	±20%	12	5.6	3500
KBA040A181M4R5	4	180	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA040A181M070	4	180	7.3	4.3	1.9	±20%	7	7	3500
KBA040A181M090	4	180	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA040A181M120	4	180	7.3	4.3	1.9	±20%	12	5.6	3500
KBA040A221M4R5	4	220	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500

KBA 系列

■ 特性一览表

KNSCHA MLPC Part Number	Rated Voltage (V.DC)	Cap. (μF) 120Hz/+20°C	Case Size			Cap. Tolerance %	ESR Max.(mΩ) 100kHz/+20°C	Ripple Current 100kHz/ 45°C (Arms)	MPQ & MOQ (pcs)
			L (mm)	W ₁ (mm)	T (mm)				
KBA040A221M070	4	220	7.3	4.3	1.9	±20%	7	7	3500
KBA040A221M090	4	220	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA040A221M012	4	220	7.3	4.3	1.9	±20%	12	5.6	3500
KBA040A331M4R5	4	330	7.3	4.3	1.9	±20%	4.5	8.5	3500
KBA040A331M070	4	330	7.3	4.3	1.9	±20%	7	7	3500
KBA040A331M090	4	330	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA040A331M120	4	330	7.3	4.3	1.9	±20%	12	5.6	3500
KBA6R3A100M400	6.3	10	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA6R3A101M090	6.3	100	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA6R3A101M120	6.3	100	7.3	4.3	1.9	±20%	12	5.6	3500
KBA6R3A101M150	6.3	100	7.3	4.3	1.9	±20%	15	5.1	3500
KBA6R3A121M060	6.3	120	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA6R3A121M090	6.3	120	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA6R3A121M120	6.3	120	7.3	4.3	1.9	±20%	12	5.6	3500
KBA6R3A121M150	6.3	120	7.3	4.3	1.9	±20%	15	5.1	3500
KBA6R3A151M060	6.3	150	7.3	4.3	1.9	±20%	6	7.5	3500
KBA6R3A151M090	6.3	150	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA6R3A151M120	6.3	150	7.3	4.3	1.9	±20%	12	5.6	3500
KBA6R3A151M150	6.3	150	7.3	4.3	1.9	±20%	15	5.1	3500
KBA6R3A181M090	6.3	180	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA6R3A181M120	6.3	180	7.3	4.3	1.9	±20%	12	5.6	3500
KBA6R3A181M150	6.3	180	7.3	4.3	1.9	±20%	15	5.1	3500
KBA6R3A221M090	6.3	220	7.3	4.3	1.9	±20%	9	6.3	3500
KBA6R3A221M120	6.3	220	7.3	4.3	1.9	±20%	12	5.6	3500
KBA6R3A221M150	6.3	220	7.3	4.3	1.9	±20%	15	5.1	3500
KBA6R3A331L090	6.3	330	7.3	4.3	1.9	-35%~+10%	9	6.3	3500
KBA6R3A331L120	6.3	330	7.3	4.3	1.9	-35%~+10%	12	5.6	3500
KBA6R3A331L150	6.3	330	7.3	4.3	1.9	-35%~+10%	15	5.1	3500
KBA100A680M400	10	68	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA100A101M400	10	100	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA160A150M400	16	15	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA160A220M400	16	22	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA160A330M400	16	33	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA160A470M400	16	47	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA160A680M400	16	68	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA160A820M400	16	82	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA160A101M400	16	100	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA250A100M400	25	10	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA250A150M400	25	15	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA250A220M400	25	22	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA250A330M400	25	33	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500

KBA系列

■ 特性一览表

KNSCHA MLPC Part Number	Rated Voltage (V.DC)	Cap. (μF) 120Hz/+20°C	Case Size			Cap. Tolerance %	ESR Max.(mΩ) 100kHz/+20°C	Ripple Current 100kHz/ 45°C (Arms)	MPQ & MOQ (pcs)
			L (mm)	W ₁ (mm)	T (mm)				
KBA350A100M400	35	10	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA350A150M400	35	15	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA350A220M400	35	22	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA350A330M400	35	33	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500
KBA350A470M400	35	47	7.3	4.3	1.9	±20%	40	3.2	3500