版次	变更摘要	日期
1	增加料号说明	2015/1/28

序号	品名	材质
①	0.5拉拔3代胶芯 (H2.0)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5拉拔立式端子	磷青铜/表面镀锡
③	0.5拉拔卧式3代后盖 (H2.0)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5拉拔3代焊片 (H2.0)	黄铜/表面镀锡











SECTION A-A



CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
4	1.50	2.56	7.60	
5	2.00	3.06	8.10	
6	2.50	3.56	8.60	
7	3.00	4.06	9.10	
8	3.50	4.56	9.60	
9	4.00	5.06	10.10	
10	4.50	5.56	10.60	
11	5.00	6.06	11.10	
12	5.50	6.56	11.60	
13	6.00	7.06	12.10	
14	6.50	7.56	12.60	
15	7.00	8.06	13.10	
16	7.50	8.56	13.60	
17	8.00	9.06	14.10	
18	8.50	9.56	14.60	
19	9.00	10.06	15.10	4.45
20	9.50	10.56	15.60	
21	10.00	11.06	16.10	
22	10.50	11.56	16.60	
23	11.00	12.06	17.10	
24	11.50	12.56	17.60	
25	12.00	13.06	18.10	
26	12.50	13.56	18.60	
27	13.00	14.06	19.10	
28	13.50	14.56	19.60	
29	14.00	15.06	20.10	
30	14.50	15.56	20.60	
31	15.00	16.06	21.10	
32	15.50	16.56	21.60	
33	16.00	17.06	22.10	
34	16.50	17.56	22.60	

适用线路板



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC(等效).
4. 接触电阻：≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻:≥500MΩ
6. 产品料号：

5001—FCF 05 44 —** G 1-00

- 立式反脚
- Pitch::0.5
- Height:4.45
- Pin
- Packing：G（卷） T（管）
- ALTERNATE



适用扁平线

一般公差(TOLERANCE)
X ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

东莞市文章济美电子有限公司

品名 (TITLE) 0.5 Pitch 拉拔立式3代反脚位1代		制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO) 5001-FCF0544-31G1-00-B		校对 (CHKD)	王涛
		审核 (APPD)	黄志明
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 2	SIZE A4 / REV A