
A1255WR-S-2P ✓有效

A1255系列

1.25mm(.049in)Pitch , Header , Header , Phosphor Bronze , 100µin (2.54µm) , Tin(Sn) Plating , Single Row , 2 Circuit , Nylon 9T UL94V-0 , Beige , Cap Reel

在长江官网查看 >

线对板连接器(WIRE TO BOARD)-A1255



符合欧盟 RoHS (2011/65/EU)指令要求
符合欧盟ELV指令 2000/53/EC要求

产品小类 **A1255系列**
产品间距 **1.25mm(.049in)**
电镀厚度 **100µin (2.54µm)**

材料-树脂与可燃性 **Nylon 9T UL94V-0**
电镀 **Tin(Sn) Plating**

产品类型特性

产品大类	线对板连接器(WIRE TO BOARD)
产品间距	1.25mm(.049in)
产品类型	Header
产品小类	A1255系列
部件属性	Header

电气特征

工作电压(VAC/DC)	150
每触点额定电流(Max)(A)	1

规格特性

材料-树脂与阻燃性	Nylon 9T UL94V-0
颜色-树脂	Beige
材料-金属	Phosphor Bronze
电镀	Tin(Sn) Plating
电镀厚度	100µin (2.54µm)

结构特性

行数	1
电路数	2

机械特性

方向	Right-Angle
面板安装式	No
终端界面-类型	SMD


使用环境

运行温度范围	-40℃~105℃

行业标准

UL	E326732
cUL	E326732

所有配套产品



A1255H-2P

1.25mm(.049in)Pitch , Receptacle , Housing , Single Row , 2 Circuit , Nylon 66 UL94V-0 , Gray , Bag

浏览1个产品

配对



A1255H-2P-HF

1.25mm(.049in)Pitch , Receptacle , Housing , Single Row , 2 Circuit , Nylon 66 UL94V-0 , Gray , Bag

浏览1个产品

配对

文档

销售用图纸(PDF) → | 系列图(PDF) → | 产品规格书(PDF) → | 线束定制加工→ | 免费申请样品→ | 配套部件及工具→

产品合规性

符合欧盟 RoHS (2011/65/EU)指令要求	符合
符合欧盟ELV指令 2000/53/EC要求	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2，工业和信息化部第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC No.1907/2006)	不含有REACH SVHC
免责声明	此信息基于对供应商的合理调查以及CJT对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经CJT确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%。元器件符合通常无需CE标记。经CJT确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC。