





H	
1.5	
1.6	
1.7	
2.5	✓
3.0	




技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行程:0.20±0.05mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min



电器原理图




P C B 参考图


按力	80±30gf	160±30gf	260±50gf	350±70gf
寿命	10万次	10万次✓	10万次	10万次

E	F	A	B	C	D	E	F	比例	规格型号/ Part No	4*4*2.5 塑胶头 克力160g
								第一视角		
								一般公差		
								>0.5-2	±0.1	
								>2-5	±0.2	
								>5以上	±0.3	
								角度	±1°	
								单位		
								mm		
								比例		
								1:1		
								物料号/ Part No		
								TS-C006036-B		
								设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
								吴永余	张 鹏	何春林
								序号	名称	材料
								数量	备 注	



东莞市文章济美电子有限公司



载带尺寸图



编带盘尺寸图



包装图

备注:

- 1、在编带前端和末端盖带长出约300-380mm.
- 2、在编带前端和末端各留15-30PCS的载带空位.

比例	图型号/ Part No	標記	设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
1:1		處數	吴永余	张 鹏	何春林
单位	产品名称/ Product Name	更改文件號			
mm	4*4	日期			

东莞市文章济美电子有限公司