



REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE










FREE 常态	PUSH 按下
6 5 4 / 3 2 1	6 5 4 / 3 2 1










1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: no lock









印制线路板
PCB Layout Recommended

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PPA	白色
5	盖板	1	PPA	白色
4	弹簧	1	不锈钢	
3	—	—	—	—
2	基座	1	PPA	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

GENERAL TOLERANCE

DIM.	TOL.
30~ :	±0.30
10~30:	±0.20
~10:	±0.15
GENERAL ANGLE:	±2°

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 按键开关 Key Switch 无锁 贴片 长脚

DWG. NO.: TB-5858-BTL-101 CHECKED: MAX

PART NO.: TB-5858-BTL-101 DRAWN: ELLA

UNIT:	SCALE:	SHEET:	DWG. SIZE:	LAYER:	APPROVED: WILL
mm	none	1 of 1	A4	bxconn	

WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A