




| REV. | DESCRIPTION | ECN NO. | NAME | DATE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

























印制线路板
PCB Layout Recommended

1、Rating: DC 30V 0.1A
2、Contact resistance: ≤100mΩ
3、Insulation resistance: ≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage: AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force: 250±50g
6、life test: 10000 cycles
7、Operation type: no lock



| FREE 常态 | PUSH 按下 |
|---|---|
|  |  |

| 序号 NO. | 名称 DESCRIPTION | 数量 Q'TY | 材料 MATERIAL | 颜色 COLOR |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 导电接触夹 | 6 | 覆合银磷铜 | 镀银 |
| 6 | 推轴 | 1 | PPA | 白色 |
| 5 | 盖板 | 1 | PPA | 白色 |
| 4 | 弹簧 | 1 | 碳素钢 | |
| 3 | — | — | — | — |
| 2 | 基座 | 1 | PPA | 黑色 |
| 1 | 嵌件 | 2 | H65 T=0.3mm | 镀银 |

GENERAL TOLERANCE

| DIM. | TOL. |
|---|---|
| 30~ : | ±0.30 |
| 10~30: | ±0.20 |
| ~10: | ±0.15 |
| GENERAL ANGLE: | ±2° |

DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD

BXCONN®

TITLE: 按键开关 Key Switch 无锁 直插 长脚

DWG. NO.: TB-5858-BCL-101 CHECKED: MAX

PART NO.: TB-5858-BCL-101 DRAWN: ELLA

| UNIT: | SCALE: | SHEET: | DWG. SIZE: | LAYER: | APPROVED: WILL |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | none | 1 of 1 | A4 | bxconn | |

WWW.BXCONN.COM 东莞市宝讯精密技术有限公司 ARTICLE: BX-CN-001-A