产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

供 应 商
Supplier: 惠州市长瑞智造电子有限公司

品　　名
Product Name: 环形电感

规格型号
Type: T8X4X3-30uHmin(Z3302)

长瑞料号
CRnumber: Z3302

客户名称
Customer:

客户料号
Number:

客户描述
Description:


客户确认 Customer confirmation			供应商确认 Vendor confirmation		
接收 Receive	审核 Checked	批准 Approval	拟制 Fiction	审核 Checked	批准 Approval
			尤 标	夏 欢	

惠州市长瑞工贸有限公司（Huizhou Changrui Industry and Trade Co., Ltd.）
惠州市长瑞智造电子有限公司（Huizhou Changrui Intelligent Manufacturing Electronics Co., Ltd.）
Web:www.changereal.cn/Tel:0752-2280100/Fax:0752-2280130
地址：惠州市惠城区水口街道水青路 1 号联东 U 谷 1 栋 11 楼

■变更履历表Change of resume

版本 version	日 期 Date	变更内容及原因 Change Content and Reasons	拟制 Fiction	批准 Approval
V1.0	2025-5-30	1.新制作/发行	尤标	夏欢

■外观尺寸 Dimensions



正视图　　侧视图



备注：1、产品为绝漆并绕，绕线均匀、不伤线；
　　2、需含浸。

尺寸规格 MM	A	B	C	D	E	F	G
	10.5Max	5.5Max	10.0Max	5.0±1.0	5.0±1.0	4.0±1.0	0.4±0.1


■重点技术参数 Important ability

1.主要电性参数 The main performance parameters

序号 (N0)	项 目 Parameter	测试端 Test terminal	测试结果 Results	测试条件/设备 TEST CONDITION INSTRUMENT
1	电感量 Inductance	L(1-4)，L(2-3)	30uHmin	at25℃,1KHz,0.25V,100Ω/ZX1085BX
2	电感平衡 Induced balance	｜L(1-4)-L(2-3)｜	≤1.5uH	at25℃,1KHz,0.25V,100Ω/ZX1085BX
3	直流电阻 DC Resistance	R(1-4)，R(2-3)	25mΩmax	at25℃/TH2512B
4	绝缘阻抗 Insulation impedance	COIL-COIL COIL-CORE	100MΩmin	500VDC / ZX9320S-4
5	高压测试 HI-POT	COIL-COIL COIL-CORE	1200V AC 600V AC	3mA,1sec/ WB2670A

备注:电检成品在 25℃环境下摊开静置 3 小时，测试电参数。

2.电路图 Circuit diagram



3.材料参数 Material parameters


磁芯 Core	绿色镍锌T8*4*3 JZ13A-1
线材 Wire	N1（1-4）：QA-X/155Φ0.4mm本色 N2（2-3）：MIW-BΦ0.4mm 黄色
圈数 Number of turns	8.5Ts

■材料明细 Material detailed

NO.	名称 Item	材料 Material	温度 temperature	制造厂商 Manufacturer	UL 号
1	磁芯 Core	绿色镍锌 JZ13A-1 T8*4*3	/	Dongguan Jianzhi Electronics Co., Ltd	
			/	Shenzhen Fu Siyuan Technology Co., Ltd	
2	漆包线 wire	QA-X/155	155℃	HONGQI GROUP JIANGXI COPPER CO.,LTD	E355168
		QA-X/155	155℃	NINGBO JINTIAN NEW MATERIAL CO.. LTD	E227047
3	三层绝缘线 Triple Insulated Wire	MIW-B	130℃	Huizhou Huaying Electronic Technoiogy CO.，LTD	E470559
		TKW-B	130℃	Shanghai Xiangxiang Electronics Co., Ltd	E308908
4	锡 Sn	SC07	/	Guangdong Zhongshi Metal Co., Ltd	
5	凡立水 Varnish	JX-1150(*)	130℃	Yueyang GREEN Technology Co., Ltd.	E303754

■ 应用技术说明 Application technical description

1.过波峰焊特性 Wave soldering



2.温度环境 temperature environment

1、 贮存时间：常温存储不超过 6 个月。Storage at room temperature for no more than three months

2、 工作温度：-40℃~100℃。Working temperature:-40℃~100℃

3、 推荐储存温度：室温、相对湿度小于 75%。

Recommended storage temperature: room temperature, relative humidity is less than 75%

3.外观质量 Appearance quality:

1、产品表面不允许有明显损伤。产品表面无标记。

The product surface does not allow any damage. Product surface without marks.

2、外形及尺寸参考绘图。


Shape and size reference drawing。

4.包装方式 Packaging：

1、内包装：吸塑装 the inner packing: skin packing

2、外包装：纸箱 the outer packing: carton


3、合格证：包括产品名称或型号、数量、批号/日期、检验员 certificate of approval, including the product name or model, quantity, batch number/date and inspector



序号 (N0)	包装材料 Packing material	尺寸 Size	材质 Material	数量 Quantity
1	吸塑 Plastic uptake	378*275*13mm	PET	240/BOX
2	外箱 Master Carton	385*280*145mm	K747K	4800/Carton

测试报告

规格型号	T8X4X3-30uHmin
客户料号	
生产批次	
交货日期	
交货数量	
磁芯规格	
磁芯品牌	



正视图 侧视图

检验标准	外观尺寸和电性测试抽检数量依据 GB-T2828-2012 AQL 国标执行，一般检验水平Ⅱ（正常一次检验）		
检验项目	试验条件及性能要求	实际结果	检验结果
1.外观	引脚光亮	符合要求	合　格
2.可焊性	在锡温 255±5℃浸渍 2±0.5S 沾锡面积大于 90%	符合要求	合　格

尺寸

类目	A	B	C	D	E	F	G		
要求	10.5Max	5.5Max	10.0Max	5.0±1.0	5.0±1.0	4.0±1.0	0.4±0.1		
1	9.82	4.66	9.05	4.84	4.83	3.94	0.38		
2	9.75	4.58	9.13	4.91	4.85	3.91	0.38		
3	9.88	4.61	9.02	4.89	4.96	4.03	0.39		
4									
5									

单位：mm	检验结果：合格

测试数据

序号	电感量 L	电感平衡	直流电阻	耐压 COIL-COIL		
标准	30uHmin 1KHz,0.25V,100Ω	1.5uH MAX 1KHz,0.25V,100Ω	≤25mΩ	AC,1200V 3mA,1sec		
1	67.2	0.02	15.6	pass		
2	65.8	0.02	15.8	pass		
3	67.1	0.03	16.1	pass		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
结论	合格		备注			

检验员：冯丽