CHONGTIAN

# 深圳市冲天光电科技有限公司

**SHENZHEN CHONGTIAN OPTOELECTRONIC TECHNOLIGY CO.,LTD**

# 产 品 规 格 书

# SPECIFICATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **产品名称 Product Name** | 0805 橙绿双色贴片式发光二极管 | **客户名称 Customer** | |
| **产品型号 Type** | **CT-2012UOGC-P8-AU** | **客户料号 Customer PN** | |
| **版 本 号 Version** | A2 | **日 期 Date** | 2026/01/23 |

节 能 减 排
卓 越 创 新


深圳地址：深圳市宝安区石岩街道明金海综合楼四楼

惠州地址：惠州市仲恺高新区陈江街道贝欣路星河人工智能产业园二期10栋4-5F

电话（Tel）：0755-89314250

传真（Fax）：0755-85234411

http://www.ct-led.com


| 冲天光电承认栏 CTGD Approval | | | 客户承认栏 Customer Approval | |
|---|---|---|---|---|
| **制 定 DRAW** | **审 核 CHECK** | **核 准 APPROVE** | **确 认 CONFIRM** | **核 准 APPROVE** |
| | | | | |

# SMD
# CT-2012UOGC-P8-AU




## ◆ 特征：



ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS
ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

- 0805 封装
- 顶视图 LED
- 包装在 8 毫米载带 7 寸卷轴上
- 兼容红外线和气相回流焊工艺
- 无铅
- 符合 RoHS

## ◆ 说明：

- 外观尺寸( L/W/H ) : 2.0 x 1.2 x 0.8 mm
- 颜色: 橙 绿双色
- 胶体: 透明胶体
- EIA 规范标准包装
- 环保产品，符合 ROHS 要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

## ◆ 外形尺寸及建议焊盘尺寸：




备注：1. 单位 ： 毫米（mm）
2. 公差 ： 如无特别标注则为± 0.10 ㎜

## ◆ 最大绝对额定值 （Ta=25℃）：

| 参 数 | 符 号 | 最大额定值 | | 单 位 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗功率 | Pd | O | 50 | mW |
| | | G | 70 | |
| 最大脉冲电流<br>(1/10占空比, 0.1ms脉宽) | $I_{FP}$ | O | 70 | mA |
| | | G | 100 | |
| 最大正向直流工作电流 | $I_F$ | O | 20 | mA |
| | | G | 20 | |
| 反向电压 | $V_R$ | O | 5 | V |
| | | G | 5 | |
| 工作环境温度 | Topr | -40°C ~ +85°C | | |
| 存储环境温度 | Tstg | -40°C ~ +90°C | | |
| 焊接条件 | Tsol | 回流焊 ：255±5°C ， 10s<br>手动焊 ：300°C ， 3s | | |

## ◆ 光电参数 （Ta=25℃）：

| 参数 | 符号 | 颜色 | 最小值 | 代表值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光强 | IV | O | 40 | - - - | 60 | mcd | IF=5mA |
| | | G | 325 | - - - | 425 | | |
| 半光强视角 | 2θ1/2 | --- | --- | 120 | --- | deg | IF=5mA |
| 峰值波长 | λp | O | - - - | 605 | - - - | nm | IF=5mA |
| | | G | - - - | 524 | - - - | | |
| 主波长 | λd | O | 600 | - - - | 610 | nm | IF=5mA |
| | | G | 519 | - - - | 530 | | |
| 半波宽 | Δλ | O | - - - | 13 | - - - | nm | IF=5mA |
| | | G | - - - | 17 | - - - | | |
| 正向电压 | VF | O | 1.8 | - - - | 2.2 | V | IF=5mA |
| | | G | 2.6 | - - - | 3.0 | | |
| 反向电流 | IR | O | --- | --- | 5 | uA | VR=5V |
| | | G | --- | --- | 5 | | |

## ◆ 光电参数代表值特征曲线：




Fig.1 Relative Intensity vs. Wavelength




Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage




Fig.3 Forward Current Derating Curve




Fig.4 Relative Luminous Intensity vs. Forward Current




Fig.5 Luminous Intensity vs.Ambient Temperature




Fig.6 Spatial Distribution

注: 如无另外注明，测试环境温度为 25 ± 3°C

## ◆ 标签标识：

CAT：光强 （单位（mcd））

HUE：波长 （单位（nm））

REF：电压 （单位（V））

## ◆ 包装载带与圆盘尺寸：




备注：1. 单位 ： 毫米（mm）

2. 公差 ： 如无特别标注则为± 0.15 mm

## ◆ 内包装及外包装：




## ◆ 信赖性实验：

| 测试项目 | 测试条件 | 测试次数 | 参考标准 | 失效判定标准 | 失效LED数量（PCS） |
|---|---|---|---|---|---|
| 防潮等级 | 1.回流焊最高温度=255±5℃,10秒，2次回流焊；<br>2.回流焊之前存储条件：30℃，相对湿度=70%，168H； | - | JEITA ED-4701 300.301 | #1 | 0/22 |
| 焊接信赖性（无铅回流焊） | 回流焊最高温度=255±5℃，5秒（无铅回流焊） | - | JEITA ED-4701 303 303A | #2 | 0/22 |
| 冷热循环 | -40℃ 30分钟~25℃ 5分钟~<br>100℃ 30分钟~25℃ 5分钟 | 300 个循环 | JESD22-A104 | #1 | 0/22 |
| 冷热冲击 | -35℃ 15分钟<br>转换时间3分钟<br>85℃ 15分钟 | 300 个循环 | JESD22-A106 | #1 | 0/22 |
| 高温存储 | Ta=100℃ | 1000 小时 | JESD22-A103 | #1 | 0/22 |
| 低温存储 | Ta=-40℃ | 1000 小时 | JESD22-A119 | #1 | 0/22 |
| 常温老化 | Ta=25℃<br>IF=20mA | 1000 小时 | JESD22-A108 | #1 | 0/22 |

## ◆ 使用注意事项：

### ● 使用：

1. 过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能，所以为使 LED 有较好的性能表现，应将 LED 远离热源。

### ● 焊接

1. 手动焊接作业：
   (1) 使用的烙铁必须小于 25W，烙铁温度须保持在低于 350℃，焊接时间不能超过 3 秒。
   (2) 烙铁头不能接触到胶体。
   (3) 产品焊接好之后，需冷却后温度低于 40℃才可包装。
2. 回流焊接作业：




   (1) 过回流焊的温度曲线请参考以下标准：
   (2) 焊接完成后不要对焊接面进行修改，如果要修改的必须在不伤害到产品的前提下进行。
   (3) 回流焊应该在一个时间完成，不能直接分多次进行（防止产品在过程中受潮）。
   (4) 在焊接之后，不能马上包装，要让它自然冷却后才能进行包装。

### ● 存储：

1. 未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为：温度 5℃～30℃，湿度 60%RH 以下。当库存超过两个月，使用前应做除湿处理，条件 60℃/24 小时；
2. 打开原始包装后，建议储存环境为：温度 5～30° C，湿度 60% 以下；
3. LED 是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内；
4. 打开包装后，元件应该在 168 小时（7 天）内使用；且贴片后应尽快完成焊接；
5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天），应做除湿处理；烘烤条件：60℃/24 小时。
6. 为避免材料吸潮后导致在客户生产过程中产生不良而造成的损失，请客户严格遵守以上要求。