
| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L3124011 | 1007/24#11/0.16TS Φ1.4电子线(黑) | 0.208 | M |
| 2 | L3124012 | 1007/24#11/0.16TS Φ1.4电子线(402红) | 0.208 | M |
| 3 | T1000004 | X2501-T-PN | 2 | PCS |
| 4 | YXH00001 | A2501-02P | 2 | PCS |

技术要求：

导通：1)100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2)DC300V导通阻抗≤2Ω,绝缘阻抗≥5MΩ;

测试：3)插头网尾做摇摆测试,无间歇性不良状况;小端子类必须做插拔力测试;
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5)电线圆实平滑,颜色均匀,护套表面无破损,划伤,脏污,变形等缺陷;
6)插头表面光滑平整,无毛刺,无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7)金属无锈迹,无端子高低现象。




RoHS Compliant

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 图号： | 16180 | DEALON 東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd | | 页面： | 5 of 6 |
| | | | | 单位： | MM | | | 日期： | 2026-10-19 |
| | | | | 比例： | 1:1 | 产品名称： | XH2.5 端子线UL1007#24 红/黑 双头反向 L=200mm 2P | 制图： | |
| A/0 | 5185-16180 | | 2026-08-27 | 视图： | | 规格型号： | | 审核： | |
| 版本 | 修改内容 | 绘图 | 修改日期 | 尺寸： | A4 | 物料编码： | LDR254-100726-200-2P | 批准： | |