产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

供 应 商：惠州市长瑞智造电子有限公司

品　　名：环形电感

规格型号：T031-125-22uHmin(CR2844)

长瑞料号：CR2844

客户名称：

客户料号：

客户描述：


客户确认 Customer confirmation			供应商确认 Vendor confirmation		
接收 Receive	审核 Checked	批准 Approval	拟制 Fiction	审核 Checked	批准 Approval

惠州市长瑞工贸有限公司（Huizhou Changrui Industry and Trade Co., Ltd.）
惠州市长瑞智造电子有限公司（Huizhou Changrui Intelligent Manufacturing Electronics Co., Ltd.）
Web:www.changereal.cn/Tel:0752-2280100/Fax:0752-2280130
地址(Add)：惠州市惠城区水口街道水青路 1 号联东 U 谷 1 栋 11 楼

■变更履历表Change of resume

版本 version	日 期 Date	变更内容及原因 Change Content and Reasons	拟制 Fiction	批准 Approval
V1.0	2025-2-24	首次承认	尤标	夏欢

■外观尺寸 Dimensions



正视图　　侧视图

备注：1、产品本色漆包线顺绕，立式，需含浸,外套 UL 热缩套管。

尺寸规格 mm	A	B	C	D	E	F
	11.0max	6max	10max	3.5±1.0	4.0REF	0.45±0.1


■重点技术参数 Important ability

1.主要电性参数 The main performance parameters

序号 (N0)	项 目 Parameter	测试端 Test terminal	测试结果 Results	测试条件/设备 TEST CONDITION INSTRUMENT
1	电感量 Inductance	L(1-2)	22uH min	at25℃,1KHz,0.25V,100Ω/ ZX1085BX
2	直流电阻 DC Resistance	R(1-4)-R(2-3)	≤20mΩ	at25℃ TH2512B
3	绝缘阻抗 Insulation impedance	COIL-COIL COIL-CORE	100MΩmin	500VDC / ZX9320S-4
4	层间短路 Layer short	1-2	波形无异常，无打火	1000V REF/2882A-5
5	高压测试 HI-POT	COIL-COIL	1000V AC	3mA,1sec/ WB2670A

备注:电检成品在 25℃环境下摊开静置 3 小时，测试电参数。

2.电路图 Circuit diagram



● 绕组起点

3.材料参数 Material parameters


磁芯 Core	黑色铁硅铝T031-125
线材 Wire	N1（1-2）: QA-1/155Φ0.45mm本色*1P
参考圈数 Number of turns	20.5Ts

■材料明细 Material detailed

NO.	名称 Item	材料 Material	温度 temperature	制造厂商 Manufacturer	UL 号
1	磁芯 Core	铁硅铝 T031-125	/	Boluo Chenxing Electronic Technology Co., LTD 或同等	
2	漆包线 wire	QA-1/155	155℃	HONGQI GROUP JIANGXI COPPER CO.,LTD. 或同等	E355168
3	凡立水 Varnish	JX-1150(*)	130℃	Yueyang GREEN Technology Co., Ltd.或同等	E303754
4	锡 Sn	SC07	/	Guangdong Zhongshi Metal Co., Ltd 或同等	
5	套管 Tube	S-901-600	130℃	DONGGUAN SALIPT Co LTD 或同等	E209436

■ 应用技术说明 Application technical description

1.过波峰焊特性 Wave soldering



2.温度环境 temperature environment

1、 贮存时间：常温存储不超过 6 个月。Storage at room temperature for no more than three months

2、 工作温度：-25℃~100℃。Working temperature:-25℃~100℃

3、 推荐储存温度：室温、相对湿度小于 75%。

Recommended storage temperature: room temperature, relative humidity is less than 75%

3.外观质量 Appearance quality:

1、产品表面不允许有明显损伤。产品表面无标记。

The product surface does not allow any damage. Product surface without marks.

2、外形及尺寸参考绘图。

Shape and size reference drawing。


4.包装方式 Packaging：

1、内包装：吸塑包装 skin packing

2、外包装：纸箱 the outer packing: carton

3、合格证：包括产品名称或型号、数量、批号/日期、检验员 certificate of approval, including the product name or model, quantity, batch number/date and inspector

测试报告

规格型号	T031-125-22uHmin	 正视图 侧视图
客户料号		
生产批次		
交货日期		
交货数量		
磁芯规格		
磁芯品牌		

检验标准	外观尺寸和电性测试抽检数量依据 GB-T2828-2012 AQL 国标执行，一般检验水平Ⅱ（正常一次检验）		
检验项目	试验条件及性能要求	实际结果	检验结果
1.外观	引脚光亮	符合要求	合　格
2.可焊性	在锡温 255±5℃浸渍 2±0.5S 沾锡面积大于 90%	符合要求	合　格

尺寸

类目	A	B	C	D	E	F			
要求	11.0max	6max	10max	3.5±1.0	4.0REF	0.45±0.1			
1	10.1	5.2	9.0	3.4	3.9	0.43			
2	10.0	5.3	8.9	3.5	4.1	0.44			
3	10.1	5.2	9.1	3.5	4.2	0.43			
单位：mm							检验结果：合格		

测试数据

序号	电感量 L	直流电阻				
标准	22uH MIN 1KHz,0.25V,100Ω	≤20mΩ				
1	25.3	28.8				
2	24.9	28.9				
3	25.2	28.8				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
结论	合格		备注			

检验员：宁艳凤