产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

供 应 商
Supplier: 惠州市长瑞智造电子有限公司

品　　名
Product Name: 环形电感

规格型号
Type: T6X3X3-15.6uH+35%-40%(Z6439)

长瑞料号
CRnumber: Z6439

客户名称
Customer:

客户料号
Number:

客户描述
Description:


客户确认 Customer confirmation			供应商确认 Vendor confirmation		
接收 Receive	审核 Checked	批准 Approval	拟制 Fiction	审核 Checked	批准 Approval
			尤标	夏欢	

惠州市长瑞工贸有限公司（Huizhou Changrui Industry and Trade Co., Ltd.）
惠州市长瑞智造电子有限公司（Huizhou Changrui Intelligent Manufacturing Electronics Co., Ltd.）
Web:www.changereal.cn/Tel:0752-2280100/Fax:0752-2280130
地址(Add): 惠州市惠城区水口街道水青路 1 号联东 U 谷 1 栋 11 楼


■变更履历表Change of resume

版本 version	日 期 Date	变更内容及原因 Change Content and Reasons	拟制 Fiction	批准 Approval
V1.0	2026-4-28	新制作/发行	尤标	夏欢
V1.1	2026-5-21	顶部打蓝点变更为顶部两边分别打蓝点和黑点	尤标	夏欢
V1.2	2026-6-2	顶部两边分别打蓝点和黑点变更为顶部打黑点	尤标	夏欢
V1.3	2026-6-15	产品由顶部打黑点变更为侧面打黑点	尤标	夏欢


■外观尺寸 Dimensions




正视图 侧视图



底座底视图







备注：1. 产品为绝漆并绕，绕线均匀不伤线；
2. 线包置于BASE中心，不可歪斜；
3. 点胶固定BASE与进出线；
4. 产品顶部两边需打蓝色和黑色标识点标识；
5. 需含浸。

尺寸规格 (mm)	A	B	C	D	E	F	G
	9.0max	5.5max	10.5max	2.9±0.4	4.5±0.3	3.0±0.3	0.5±0.1


■重点技术参数 Important ability

1.主要电性参数 The main performance parameters

序号 (N0)	项 目 Parameter	测试端 Test terminal	测试结果 Results	测试条件/设备 TEST CONDITION INSTRUMENT
1	电感量 Inductance	L(1-4),L(2-3)	15.6uH+35%/-40%	at25℃,100KHz,0.05V,100Ω/ ZX1085BX
2	电感平衡 Induced balance	｜L(1-4)-L(2-3)｜	≤1uH	at25℃,100KHz,0.05V,100Ω/ ZX1085BX
3	直流电阻 DC Resistance	R(1-4),R(2-3)	≤30mΩ	at25℃/TH2512B
4	绝缘阻抗 Insulation impedance	COIL-COIL COIL-CORE	100MΩmin	500VDC /ZX9320S-4
5	高压测试 HI-POT	COIL-COIL COIL-CORE	1200V AC 600V AC	50Hz,1mA,3sec/ WB2670A
6	Q 值	(1-4),(2-3)	4min	at25℃,100KHz,0.05V,100Ω/ ZX1085BX
7	阻抗 Impedance	Z(1-4),Z(2-3)	16Ωmin	at25℃,200KHz,1V,100Ω/ ZX1085BX

备注:电检成品在 25℃环境下摊开静置 3 小时，测试电参数。

2.电路图 Circuit diagram



3.材料参数 Material parameters


磁芯 Core	黑色镍锌 T6*3*3 ui:800
线材 Wire	N1（1-4）：QA-X/155Φ0.3mm本色 N2（2-3）：MIW-BΦ0.3mm黄色
圈数 Number of turns	6.5Ts

■材料明细 Material detailed

NO.	名称 Item	材料 Material	温度 temperature	制造厂商 Manufacturer	UL 号
1	磁芯 Core	黑色镍锌 ui：800 T6*3*3	/	ACME Electronics Corporation	
2	漆包线 Wire	QA-X/155	155℃	HONGQI GROUP JIANGXI COPPER CO.,LTD	E355168
		QA-X/155	155℃	NINGBO JINTIAN NEW MATERIAL CO.. LTD	E227047
3	三层绝缘线 Triple Insulated Wire	MIW-B	130℃	Huizhou Huaying Electronic Technoiogy CO.，LTD	E470559
		TKW-B	130℃	HUIZHOU TINMAXIANCAI CO LTD	E516017
4	锡 Sn	SC07	/	Guangdong Zhongshi Metal Co., Ltd	
5	环氧胶 Epoxy	HCJ802	130℃	DONG GUAN HONG CHUANG ELECTRONIC MATERIAL CO, LTD	E504240
6	底座	T375HF	150℃	Chang Chun Plastics Co., Ltd	E59481

■ 应用技术说明 Application technical description

1.过波峰焊特性 Wave soldering



2.温度环境 temperature environment

1、 贮存时间：常温存储不超过 6 个月。Storage at room temperature for no more than three months

2、 工作温度：-40℃~110℃。Working temperature:-40℃~110℃

3、 推荐储存温度：室温、相对湿度小于 75%。

Recommended storage temperature: room temperature, relative humidity is less than 75%

3.外观质量 Appearance quality：

1、产品表面不允许有明显损伤。产品表面无标记。

The product surface does not allow any damage. Product surface without marks.

2、外形及尺寸参考绘图。


Shape and size reference drawing。

4.包装方式 Packaging：

1、内包装：吸塑（立式）the inner packing: skin packing:

2、外包装：纸箱 the outer packing: carton


3、合格证：包括产品名称或型号、数量、批号/日期、检验员 certificate of approval, including the product name or model, quantity, batch number/date and inspector



序号 (N0)	包装材料 Packing material	尺寸 Size	材质 Material	数量 Quantity
1	吸塑 Plastic uptake	LY169	PET	255/BOX
2	纸板 Cardboard	355*245*3mm	/	16/Carton
3	外箱 Master Carton	365*265*260mm	K747K	3570/Carton

测试报告

规格型号	T6X3X3-15.6uH+35%-40%
客户料号	
生产批次	
交货日期	
交货数量	
磁芯规格	
磁芯品牌	



正视图 侧视图 底座底视图

检验标准	外观尺寸和电性测试抽检数量依据 GB-T2828-2012 AQL 国标执行，一般检验水平Ⅱ（正常一次检验）		
检验项目	试验条件及性能要求	实际结果	检验结果
1.外观	引脚光亮	符合要求	合　格
2.可焊性	在锡温 255±5℃浸渍 2±0.5S 沾锡面积大于 90%	符合要求	合　格

尺寸

类目	A	B	C	D	E	F	G		
要求	9.0max	5.5max	10.5max	2.9±0.4	4.5±0.3	3.0±0.3	0.5±0.1		
1	8.25	5.15	9.90	2.95	4.45	3.02	0.48		
2	8.31	5.12	9.91	2.98	4.52	3.04	0.48		
3	8.26	5.13	9.89	3.02	4.46	3.11	0.49		
4									
5									

单位：mm	检验结果：合格

测试数据

序号	电感量 L	电感平衡	直流电阻	耐压 COIL-COIL		
标准	15.6uH+35%/-40% 100KHz,0.05V,100Ω	≤1uH 100KHz,0.05V,100Ω	≤30mΩ	AC,1200V 1mA,3sec		
1	17.1	0.02	20.5	PASS		
2	16.8	0.02	20.3	PASS		
3	17.5	0.03	20.6	PASS		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

结论	合格	备注	

检验员：冯丽