惠州市长瑞工贸有限公司
Huizhou Changrui Industry Trade Co.,Ltd.

承　　认　　书

SPECIFICATION　FOR　APPROVAL

客户名称 Customer Name			
客户料号 Customer P/N			
客户型号 Customer Type			
产品型号 Product Type	T10X6X4-10uHmin(Z3370)		
文档日期 **Document Date**	2025/12/6	版本 **REV.**	A0

供应商印章 **Vendor Stamp**	APPROVED	CHECKED	PREPARED
	陈标	夏欢	尤标

客户承认印章 Customer admits

目录

NO.	检验资料或文件名称
1	承认书封面
2	目录
3	产品图片
4	产品规格书
5	检验报告
6	包装规范

客户型号：				文件日期：	2025-12-6
产品型号：	T10X6X4	版本号：	CR-251206-01-A0	页码：	1/1

一、产品外观图：




客户型号：				**文件编码：**	
产品型号：	**T10X6X4**	**版本号：**	**CR-251206-01-A0**	**页码：**	**1**/3

制作单位及盖章：	惠州市长瑞工贸有限公司
适用范围：	
提案发行人：	
发行：	文控中心
受控状态：	☐非受控 √受控　　受控号：CR-251206-01-A0

文件发行/修订履历

版次	日期	文件发行/修订 废止通知单编号	内容	提案	审核	研发复审	批准
CR-251206-01-A0	2025/12/6		首次发行	尤标	李明浩	夏欢	陈林

■外观尺寸 Dimensions



备注：1、双漆包线并绕，绕线均匀，不伤线；

2、内环点胶固定进出线。

尺寸规格	A	B	C	D	E	F	G
	13.0Max	7.0Max	11.5Max	4.5±1.0	5.0±1.0	5.0±1.0	0.8±0.1


■重点技术参数 Important ability

1.主要电性参数 The main performance parameters

序号 (N0)	项 目 Parameter	测试端 Test terminal	测试结果 Results	测试条件/设备 TEST CONDITION INSTRUMENT
1	电感量 Inductance	L(1-4),L(2-3)	10uHmin	at25℃,1KHz,0.25V,100Ω/ ZX1085BX
2	直流电阻 DC Resistance	R(1-4),R(2-3)	≤5mΩ	at25℃ TH2512B
3	电感平衡 Induced balance	|L(1-4),L(2-3)|	≤0.5uH	at25℃,1KHz,0.25V,100Ω/ ZX1085BX
4	绝缘阻抗 Insulation impedance	COIL-CORE, COIL-COIL	100MΩmin	500VDC / ZX9320S-4
5	高压测试 HI-POT	COIL-CORE, COIL-COIL	500V AC	50Hz，1mA,3sec/ WB2670A

备注:电检成品在 25℃环境下摊开静置 3 小时，测试电参数。

2.电路图 Circuit diagram



3.材料参数 Material parameters


磁芯 Core	绿色镍锌 T10*6*4 Y4N
线材 Wire	N1（1-4）: QA-X/155Φ0.8mm本色 N2（2-3）: QA-X/155Φ0.8mm红色
圈数 Number of turns	5.5Ts

■材料明细 Material detailed

NO.	名称 Item	材料 Material	温度 temperature	制造厂商 Manufacturer	UL 号
1	磁芯 Core	绿色镍锌 Y4N T10*6*4	/	Shenzhen Fu Siyuan Technology Co., Ltd	/
			/	Dongguan Jianzhi Electronics Co., Ltd	/
2	漆包线 wire	QA-X/155	155℃	HONGQI GROUP JIANGXI COPPER CO.,LTD	E355168
		QA-X/155	155℃	NINGBO JINTIAN NEW MATERIAL CO.. LTD	E227047
3	锡 Sn	SC07	/	Guangdong Zhongshi Metal Co., Ltd	/
4	环氧胶 Epoxy	HCJ802	130℃	DONG GUAN HONG CHUANG ELECTRONIC MATERIAL CO, LTD	E504240

■ 应用技术说明 Application technical description

1.过波峰焊特性 Wave soldering



2.温度环境 temperature environment

1、 贮存时间：常温存储不超过 6 个月。Storage at room temperature for no more than three months

2、 工作温度：-40℃~110℃。Working temperature:-40℃~110℃

3、 推荐储存温度：室温、相对湿度小于 75%。

Recommended storage temperature: room temperature, relative humidity is less than 75%

3.外观质量 Appearance quality:

1、产品表面不允许有明显损伤。产品表面无标记。

The product surface does not allow any damage. Product surface without marks.

2、外形及尺寸参考绘图。

Shape and size reference drawing。

4.包装方式 Packaging：

1、内包装：吸塑装 the inner packing: skin packing


2、外包装：纸箱 the outer packing: carton

3、合格证：包括产品名称或型号、数量、批号/日期、检验员 certificate of approval, including the product name or model, quantity, batch number/date and inspector

文件名称：				文件编号：	
文件属性：	T10X6X4	版本号：	CR-251206-01-A0	页码：	1/1

测试报告

规格型号	T10X6X4
客户料号	
生产批次	
交货日期	
交货数量	
磁芯规格	
磁芯品牌	



正视图　　侧视图

检验标准	外观尺寸和电性测试抽检数量依据 GB-T2828-2012 AQL 国标执行，一般检验水平Ⅱ（正常一次检验）		
检验项目	试验条件及性能要求	实际结果	检验结果
1.外观	引脚光亮	符合要求	合　格
2.可焊性	在锡温 255±5℃浸渍 2±0.5S 沾锡面积大于 90%	符合要求	合　格

尺寸

类目	A	B	C	D	E	F	G		
要求	13.0Max	7.0Max	11.5Max	4.5±1.0	5.0±1.0	5.0±1.0	0.8±0.1		
1	12.33	6.30	10.94	4.72	5.21	5.24	0.78		
2	12.28	6.32	11.10	4.58	5.16	5.27	0.78		
3	12.26	6.27	11.06	4.65	5.23	5.23	0.79		
单位：mm							检验结果：合格		

测试数据

序号	电感量 L	平衡电感	直流电阻	耐压 COIL-COIL		
标准	10uHmin 1KHz,0.25V,100Ω	≤0.5uH	≤5mΩ	AC 500V 1mA,3sec		
1	22	0.02	3.3	PASS		
2	21	0.02	3.3	PASS		
3	24	0.03	3.4	PASS		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
结论	合格		备注			

检验员：宁艳凤

惠州市长瑞工贸有限公司
/ADD:惠州市惠城区水口街道水青路 1 号联东 U 谷 1 栋 11 楼
/PHONE：0752-2280100　　/FAX：0752-2280130　　/EMAIL：lmh@changereal.cn


客户型号：				文件日期：	2025-12-6
产品型号：	T10X6X4	版本号：	CR-251206-01-A0	页码：	1/1

包装规范：

一、包装材料：

吸塑： 378*275*13mm

外包装箱：385*280*145mm



二、包装数量说明：

吸塑：120/BOX

外包装箱：2400/Carton