

출 도 일	/ / /	연구소


2,3P 형상




6~15P 형상



4,5P 형상





PART NO	A	B	C	D	COLOR
SMH250-02	7.2	5.79	2.5	3.0	K.B.Y.R
SMH250-03	9.7	8.29	5.0	3.0	K.B.Y.R
SMH250-04	12.2	10.79	7.5	5.0	K.B.Y.R
SMH250-05	14.7	13.29	10.0	5.0	K.B.Y.R
SMH250-06	17.2	15.79	12.5	10.0	K.B.Y.R
SMH250-07	19.7	18.29	15.0	12.5	K.B.Y.R
SMH250-08	22.2	20.79	17.5	15.0	K.B.Y.R
SMH250-09	24.7	23.29	20.0	17.5	K.B.Y.R
SMH250-10	27.2	25.79	22.5	17.5	K.B.Y.R
SMH250-11	29.7	28.29	25.0	17.5	K.B.Y.R
SMH250-12	32.2	30.79	27.5	17.5	K.B.Y.R
SMH250-13	34.7	33.29	30.0	17.5	K.B.Y.R
SMH250-14	37.2	35.79	32.5	17.5	K.B.Y.R
SMH250-15	39.7	38.29	35.0	17.5	K.B.Y.R

NOTE

1. G/TOL : ±0.3
2. PART No.: : SMH250-NN(*)

COLOR
표시없음 --- WHITE
BK --- BLACK
BL --- BLUE
YE --- YELLOW
RE --- RED
GR --- GREEN
VI --- VIOLET

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	ECN
2~3	Terminal Ass'y후 Plug 형합시 Ter 빠짐 불량 개선	00.4.15	N.K.O	H.S.K
1	DWG NO. 변경(258 01S->25002HS-00S00)	99.7.2	N.K.O	H.S.K

"본 도면은 연호전자의 지적자산이므로 임의 COPY 및 배포를 금합니다"


I/NO	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	REMARK
1	HOUSING	PA66		UL94 -V0

YEONHO ELECTRONICS CO., LTD.

TITLE: SMH250-NN

SCALE	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPD
N/S	95.7.7 J.J.H		95.9.11 K S N	


SIZE	DWG. NO	REV
A3	SMH250-00A-S	03




SECTION C–C'

N O T E

1. MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE
2. FINSH: MCu SN 2
3. WIRE RANGE: AWG#26–#22
4. GENERAL TOL: ±0.3



SECTION A–A'



SECTION B–B'

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	ECN

1	TERMINAL		
NO	DESCRIPTION	MATERILAL	REMARK

YEONHO ELECTRONICS CO., LTD.

TITLE: YST025

SCALE	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPD
10:1	96.1.5	C . N . K	96.1.5	H . S . K

SIZE	DWG. NO	REV
A3	YST025(P)–00S00	