



SOT-23 Switching Diode 开关二极管



■ Internal Configuration& Device Marking 内部结构与产品打标

Type 型号	BAV23A	BAV23C	BAV23S
Pin 管脚			
Mark 打标	KT7	KT6	KL31

■Absolute Maximum Ratings 最大额定值


Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Peak Reverse Voltage 反向峰值电压	V_{RRM}	250	V
Reverse Work Voltage 反向工作电压	V_{RWM}		
DC Reverse Voltage 直流反向电压	V_R		
Forward Work Current 正向工作电流	$I_F(I_O)$	225	mA
Peak Forward Current 正向峰值电流	I_{FM}	625	mA
Power dissipation 耗散功率	P_D(Ta=25℃)	350	mW
Thermal Resistance J-A 结到环境热阻	$R_{\theta JA}$	358	℃/W
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T_J,T_{stg}	-55to+150℃	


■Electrical Characteristics 电特性


(T_A=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明，温度为 25℃)


Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压 (I_R=100μA)	$V_{(BR)}$	250	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏电流 (V_R=200V)	I_R	—	100	nA
Forward Voltage(I_F=100mA) 正向电压(I_F=200mA)	V_F	—	1 1.25	V
Diode Capacitance 二极管电容 (V_R=0V, f=1MHz)	C_D	—	5	pF
Reverse Recovery Time 反向恢复时间	Trr	—	50	nS

■Typical Characteristic Curve 典型特性曲线










■**Dimension 外形封装尺寸**



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.050	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.900	1.00	0.035	0.039
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.500	0.600	0.020	0.024
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°